



DIGITRADIO 4 C

DAB+/UKW-Stereoradio mit Bluetooth-Audiostreaming und Farbdisplay

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Karton (BxHxT)	Gerät (BxHxT)
4019588039377	0000/3937	schwarz/silber	4.01 kg	3.07 kg	48.00 x 19.00 x 21.50 cm	38.00 x 13.00 x 16.80 cm
4019588139374	0001/3937	weiß	4.01 kg	3.07 kg	48.00 x 19.00 x 21.50 cm	38.00 x 13.00 x 16.80 cm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	DISPLAY	Stationäres Radio: Ja
Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	Größe: 2.8 Zoll	STREAMING
Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C	Auflösung (Linien x Zeilen): 240 x 320 Pixel	Bluetooth Audiostreaming: Ja
ANSCHLÜSSE	Typ: TFT-Farbdisplay	STROMVERSORGUNG
Audio-Eingang analog/AUX in: Ja	Dimmbar: Ja	Nennspannung: 230 V
Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke): 1	Slide-Show / catSLS: Ja	Frequenz: 50 Hz
Anschluß für externe Antenne (F-Buchse): 1	LAUTSPRECHER	Netzteil: DC (V / mA)
BEDIENUNG/KOMFORT	Stereo-Lautsprecher: Ja	Netzteilart: Extern
Uhr: Ja	Systemleistung: 20 W (RMS)	LIEFERUMFANG
Wecktimer: Ja	Ausgangsleistung Stereo: 2 x 10 W	DIGITRADIO 4 C, Teleskopantenne, F-Stecker-Werkzeug (für die abnehmbare Antenne), Fernbedienung, Netzteil, Bedienungsanleitung
Sleeptimer: Ja	Equalizer: Ja	
Snooze-Funktion: Ja	powered by ELAC: Ja	
Programmspeicher Favoriten DAB+: 20	NETZWERK & KOMMUNIKATION	
Programmspeicher Favoriten UKW: 20	Bluetooth: Ja	
BLUETOOTH VERSION & PROFILE	RADIO/EMPFANG	
Bluetooth-Version: 4.1	DAB+: 174 - 240 MHz	
AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): Ja	UKW/RDS: 87.5 - 108 MHz	
A2DP (Streaming von Audiodaten): Ja	Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne (wechselbar)	
	RADIOTYP	
KEYFEATURES		
DAB+	Uhr	Equalizer
UKW / RDS	Wecker / Sleeptimer	Bluetooth-Audiostreaming