

## 10 m CAT 6A S/FTP PIMF Patchkabel

Art.-Nr. TVAC40841

---

- Twisted-Pair-Kabel mit RJ45-Stecker
  - Geeignet für Ethernet-Netzwerke bis 10 Gigabit pro Sekunde
  - Für Betriebsfrequenzen von bis zu 500 MHz ausgelegt
  - Adern paarweise mit Metallfolie geschirmt
  - Gesamtes Kabel ist zusätzlich mit Geflechschirmung versehen
  - RoHS-konform
- 

Das CAT 6A S/FTP PIMF Patchkabel bietet eine zuverlässige Datenübertragung für Ihr Videoüberwachungssystem und ist universell einsetzbar um jegliche netzwerkfähigen Geräte miteinander zu verbinden.

CAT 6A ist ausgelegt für schnelle Übertragungsraten von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde.

S/FTP PIMF Kabel zeichnen sich zudem durch ihre hochwertige und doppelte Schirmung aus und bietet so Schutz gegen äußere Störeinflüsse und Übersprechen.

## 10 m CAT 6A S/FTP PIMF Patchkabel

Art.-Nr. TVAC40841

Abschirmung	S/FTP PIMF
Adern	4 x 2 x AWG 27/7
Anschlussart	RJ45-Stecker
Bildtyp Print	Produktbild Front Rechts 01
Bruttogewicht	0,34 kg
Durchmesser Adern	0,457 mm
Isolierung	PVC
Kabelart	CAT 6A Twisted-Pair 1:1
Kabellänge	10 m
Lieferumfang 01 Beschreibung	10 m CAT 6A S/FTP PIMF Patchkabel
Lieferumfang 01 Menge	1
Max. Betriebstempera- tur	70 °C
Min. Betriebstempera- tur	-10 °C
Nettogewicht	0,335 kg