

MegaLight LED Floodlight 50W mit Kabel 840 120° NODIM

MegaLight

4260198488875

Beschreibung:

Auf der Suche nach einer zuverlässigen Arbeitsleuchte? Dann greifen Sie zum MEGALight LED Floodlight 50W!

Ganzgleich ob Renovierung, Fliesen legen o.ä., profitieren Sie von unserem Arbeitslicht, das Sie ganz einfach und schnell überall dahin positionieren können, wo es Ihr Stromanschluss erlaubt.

Durch den hohen IP Schutz von IP65 ist dieser LED Strahler vor Staub und Wasser geschützt und sorgt so für zuverlässige Beleuchtung. (VDE Stecker mit IP44)

Unser Tipp: Sie benötigen das Licht etwas höher? Dann greifen Sie direkt zu unseren Standfüßen!

Diese erhalten Sie in zwei Ausführungen: Standfuß für einen Strahler oder Standfuß für zwei Strahler.

Technische Daten:

- **Spannung von [V]:** 220.00
- **Spannung bis [V]:** 240.00
- **Leistung [W]:** 50
- **Länge [mm]:** 228
- **Breite [mm]:** 123
- **Höhe [mm]:** 262
- **Lichtstrom [lm]:** 4000
- **Ausstrahlwinkel [°]:** 120
- **Farbtemperatur [K]:** 4000
- **Lebensdauer [h]:** 25000
- **Netzfrequenz [Hz]:** 50/60
- **dimmbar:** nein
- **Energieeffizienzklasse:** A++-A
- **Farbwiedergabe Klasse:** 80
- **Lichtfarbe code:** 840
- **Gehäusefarbe:** anthrazit, schwarz
- **Schutzklasse:** -
- **Schutzart:** IP65
- **Material:** Aluminium, Glas