

24-Port PoE Gigabit Switch Managed

Art.-Nr. ITAC10130



-
- Anschlüsse: 24 x PoE Gigabit (Downstream), 4 x Gigabit (Uplink) SFP
 - Unterstützt PoE and PoE+
 - Temperaturgesteuerter Lüfter
 - Unterstützt web-basiertes Layer 2 Netzwerkmanagement und simples PoE-Management
 - Unterstützt High-Speed Data-Forwarding, besonders geeignet für große Datenmengen bei professioneller Videoüberwachung
 - Geeignet für professionelle Installation im 19" Rack
-

Technologie für den Einsatz in professionellen Sicherheitsüberwachungssystemen.

Der 24-Port PoE Gigabit Switch Managed wurde speziell für die Anwendung in professionellen und hochauflösenden Videoüberwachungssystemen entwickelt und bietet 24 Gigabit Downlink PoE Ports und 4 Uplink Steckplätze für ein Gigabit SFP Modul.

PoE nutzen und Netzteil sparen.

Jeder Downlink Port liefert bis zu 30 Watt PoE-Ausgangsleistung. Der Switch eignet sich somit hervorragend um ABUS IP Kameras direkt zu betreiben, wodurch auf zusätzliche Stromversorgung über ein Netzteil verzichtet werden kann.

Insgesamt steht eine gesamte PoE-Ausgangsleistung von 390 Watt zur Verfügung. So können beispielsweise bis zu 24 PoE oder 13 PoE+ Netzwerkgeräte gleichzeitig betrieben werden.

Alles unter Kontrolle.

24-Port PoE Gigabit Switch Managed

Art.-Nr. ITAC10130

Der Switch verfügt über eine Weboberfläche, zur Steuerung des Layer 2- sowie PoE-Management aller Ports. So können beispielsweise alle Ports separat konfiguriert, als auch VLANs eingerichtet und die PoE Leistungsverteilung über alle Ports gesteuert werden.

Installation einfach gehalten.

Durch die standardisierte Bauform und den mitgelieferten Montagelaschen, lässt sich der Switch einfach und schnell in einem 19 Zoll Rack installieren.

24-Port PoE Gigabit Switch Managed

Art.-Nr. ITAC10130

Abmessungen	(LxBxH) 442 x 320 x 45 mm mm
Bildtyp Print	Produktbild Front Links 01
Breite	320 mm
Höhe	45 mm
Leistungsaufnahme	450 W
Lieferumfang 01 Beschreibung	24-Port PoE Gigabit Switch Managed
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Stromkabel
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Montagematerial für 19" Rack
Lieferumfang 03 Menge	1
Länge	442 mm
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	95 %
Max. PoE Leistung pro Port	30 Watt
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Nettogewicht	4,35 kg

Netzwerk Standards	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3Z, IEEE802.3X, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1D, IEEE 802.1X
Netzwerkanschluss	Downstream: 24x 10/100/1000Base-T PoE RJ45(Auto-MDI/MDI-X), Uplink: 4x 1000 Base-X SFP(Mini-GBIC), Konsole: 1x RJ45-R232 serial port(115200,8,N,1), OOB: 1x 10/100Base-TX RJ45 (Web Management)
Pin Zuordnung Stromversorgung	1/2(+), 3/6(-)
PoE Leistung gesamt	390 Watt
PoE Standard	802.3af/at (PSE)
Spannungsversorgung AC	100~240 V