

Batterietester mit Drucker für 12 und 24 Volt

Moderner Batterietester mit integriertem Drucker für einen sehr breiten Anwendungsbereich.

Zur Messung von Spannung, Kaltstartstrom, Startfähigkeit und Ladesystem. Großes, farbiges LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung. Testausdruck zur Weitergabe an den Kunden bzw. für die Unterlagen. Sehr schnelle Ermittlung der Testergebnisse und Parameter in 3 Sekunden.

- Batterietypen: Nass, Gel, VRLA, AGM
- Batteriegrößen: EN / SAE: 100 - 2.000 CCA
DIN / IEC / JIS: 100 - 1.500 CCA
- Prüfnormen: EN / SAE / IEC / DIN / JIS
- Spannung: 1,5 - 30 V
- Temperaturbereich: 0°C bis 50°C
- Messtoleranz: +/- 5% (CCA) // +/- 0,05V
- Interne Batterie: 4x AA 1,5 V
- Papierrolle: 57 x 40 mm
- Kabellänge: 1.800 mm
- Abmessungen: 250 x 110 x 60 mm (LxBxH)
- Gewicht: 980 g



Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
BA1224	Batterietester mit Drucker für 12 und 24 Volt	1

Technische Änderungen vorbehalten • Für Druckfehler keine Haftung