

# Aufsatz-Aktenvernichter PS 16

OLYMPIA 



- **Universell verwendbar, Haltebügel ausziehbar**
- **Passend für Papierkörbe mit Durchmesser von 28 cm bis zu 34 cm**
- **Schneideart: Streifenschnitt, 6 mm breite Streifen**
- **Sicherheitsstufe P2 nach DIN 66399**
- **Kapazität pro Schneidevorgang: bis zu 6 Blätter (80 g/m<sup>2</sup>)**
- **Qualitätsstahlschneidewerk**
- **Antriebsmotor mit Überhitzungsschutz**
- **Automatische Start- und Stoppfunktion durch 1 Sensor**
- **Rücklauffunktion**
- **Eingabebreite des Papierschneidewerks: bis zu 220 mm**
- **Spannungsversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz, 0,9 A, 210 Watt**
- **Kurzzeitbetrieb: 2 Minuten**
- **Abmessungen: 305-380 x 120 x 70 mm**
- **Gewicht: 0,98 kg**
- **Zertifikate: CE, RoHS, GS**
- **Farbe: schwarz oder weiß**
- **Artikel Nummer: 2704 (schwarz); 2705 (weiß)**
- **EAN: 4030152027040 (schwarz); 4030152027057 (weiß)**
- **Verpackungseinheit: 6 Geräte**

GO Europe GmbH ♦ Zum Kraftwerk 1 ♦ 45527 Hattingen ♦ Germany  
Tel. +49 (0) 23 24 / 68 01-0 ♦ Fax +49 (0) 23 24 / 68 01-99 ♦ <http://www.go-europe.com>