

Datenblatt

LED-Mobil-Strahler 50W Art. BU17011



- langlebige LEDs: Lebensdauer über 40000 Stunden
- extrem schmales Aluminiumdruckgussgehäuse
- standsicheres und klappbares Gestell in rot mit Kunststoffgriff
- schwenk- und arretierbare Halterung
- mit 3 m Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1,0 mit Schutzkontaktstecker
- Leuchtmittel nicht austauschbar
- IP65: staubdicht und strahlwassergeschützt



Technische Daten:

230 V / 50Hz / 4000K

Lichtleistung: 4500Lm

Abstrahlwinkel LED: 100°

Farbwiedergabeindex R_a: CRI > 80

Maße Strahler L/B/T: 254 / 331 / 337 mm

Gewicht: 1,95 kg