

Datenblatt

LED-Mobil-Strahler 100W „Optiline“ Art. 46342



- langlebige LEDs: Lebensdauer ca. 40000 Stunden +
- extrem schmales Aluminiumdruckgussgehäuse
- standsicheres und klappbares Gestell mit Kunststoffgriff
- schwenk- und arretierbare Halterung
- mit 3 m Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1,0 mit Schutzkontaktstecker
- Leuchtmittel nicht austauschbar
- IP65: staubdicht und strahlwassergeschützt



Technische Daten:

230 V / 50Hz / 4000K	
Lichtleistung:	9000Lm
Abstrahlwinkel LED:	100°
Farbwiedergabeindex Ra:	CRI > 80
Maße Strahler L/B/T:	313 / 414 / 382 mm
Gewicht:	3,3 kg
EAN:	4011160463426