



reddot winner 2020



## Unglaublicher JBL Sound mit spektakulärer Lichtshow.

Kraftvoller Sound, spektakuläre Lichter und unglaubliche Power heben diesen Lautsprecher von der Masse ab. Die JBL PartyBox 310 verpackt deine Party in einen transportablen, spritzwasserfesten Lautsprecher. Spiele deine Lieblings-Playlists überall ab, egal ob in deinen vier Wänden oder bei Dance-Partys am Strand. Sorge für riesige Partystimmung mit 240 Watt JBL Signature Sound und einer synchronisierten Lichtshow im Rhythmus des Beats. Einfach an die Steckdose anschließen und die ganze Nacht Spaß haben, oder zum Lagerfeuer rollen und die gigantische Akkulaufzeit von 18 Stunden nutzen. Beginne eine Party mit der JBL PartyBox 310.

## Merkmale

- ▶ Kraftvoller JBL Signature Sound
- ▶ Bringe die Nacht zum Leuchten
- ▶ Halte die Party am Laufen
- ▶ Nimm sie überall hin mit. Feiere überall!
- ▶ Pool-Party-Proof
- ▶ Dreh die Lautstärke auf. WIRKLICH auf.
- ▶ Soundeffekte sorgen für Partystimmung
- ▶ DJ in der Dunkelheit
- ▶ Alles in einer App
- ▶ Beziehe Stellung. Mit großartigem Sound
- ▶ Singe ein Solo – oder ein Duett – mit dem integrierten Karaoke-Modus
- ▶ Stream deine Musik so wie du willst
- ▶ Drücke „Play“ auf deinen Playlists
- ▶ Spüre die Energie



## Merkmale und Vorteile

### Kraftvoller JBL Signature Sound

Egal ob auf der Straße oder am Strand, mit dem JBL Signature Sound mit 240 Watt kann man deine Party nicht überhören. Singen, rappen, klimpern – und dann den Bass aufdrehen, damit der Dance Floor zum Leben erwacht.

### Bringe die Nacht zum Leuchten

Hypnotisiere deine Leute mit einer spektakulären, dynamischen Lichtshow im Rhythmus zum Beat. Es gibt eine Einstellung für jede Stimmung, von subtilem Pulsieren bis zu einem starken Stroboskopeffekt.

### Halte die Party am Laufen

Vom ersten Song bis lange nach Sonnenaufgang kannst du dich auf die 18 Stunden Akkulaufzeit verlassen. Du willst länger feiern? Dann schließe die JBL PartyBox 310 an eine Steckdose an und tanze das Wochenende durch.

### Nimm sie überall hin mit. Feiere überall!

Wer hat gesagt, dass nur Clubs großartigen Sound haben? Mit dem Teleskopgriff und den integrierten, einfach gleitenden Rollen kannst du überall feiern, von deiner Terrasse bis zum Park und überall dazwischen.

### Pool-Party-Proof

Von der Dance Party im Hinterhof bis zur Poolparty. Die JBL PartyBox 310 mit IPX4-Spritzwasserschutz sorgt bei Sonne und Regen für gute Stimmung.

### Dreh die Lautstärke auf. WIRKLICH auf.

Verbinde kompatible Lautsprecher kabellos über TWS (True Wireless Stereo mit Bluetooth-Verbindung für bis zu zwei Party-Lautsprecher) oder per Kabelverbindung zwischen zwei RCA-Ausgängen.

### Soundeffekte sorgen für Partystimmung

Noch mehr Spaß mit Party-Soundeffekten, die man einfach nicht ignorieren kann. Signalhorn, Applaus – und sogar ein „Buuh“ – bringen deine Gäste zum Lachen.

### DJ in der Dunkelheit

Die Party ist bei Sonnenuntergang noch nicht zu Ende. Das Bedienfeld der JBL PartyBox 310 hat eine praktische Hintergrundbeleuchtung, die sich bei Dunkelheit einschaltet. So kannst du auch ohne Taschenlampe Musik machen.

### Alles in einer App

Mit der PartyBox-App kannst du die Party bequem über dein Telefon steuern, vom DJ-Pult bis zum Chill-out-Bereich unter den Bäumen. Wechsle Songs, ändere die Lichtshow, steuere die Karaoke-Funktionen und mehr – alles mit einem Finger.

### Beziehe Stellung. Mit großartigem Sound

Bring deine Party auf die nächste Stufe – im wahrsten Sinn des Wortes. Die JBL PartyBox 310 ist mit den meisten Lautsprecherständen kompatibel. So kannst du sie für noch besseren Sound und Sichtbarkeit höher positionieren. (Lautsprecherstände nicht im Lieferumfang enthalten.)

### Singe ein Solo – oder ein Duett – mit dem integrierten Karaoke-Modus

Für deinen Moment im Rampenlicht. Doppelte Mikrofon- und Gitarreneingänge machen jede Party zur Karaoke-Party. Und durch das integrierte Voice Tuning klingt deine Stimme einfach fantastisch.

### Streame deine Musik so wie du willst

Songs. Playlists. DJ-Mixes. Spiele, was immer du willst, wann immer du willst, egal ob von deinem Smartphone oder einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät. Alles was du brauchst ist Lust auf Musik – und zwar laute Musik.

### Drücke „Play“ auf deinen Playlists

Höre deinen Lieblingssong, ohne Anfragen zu stellen. Lade deine Playlist einfach auf einen USB-Stick und schließe ihn am integrierten USB-Port an. Und spiele deine Lieblingssongs ganz unkompliziert ab.

### Spüre die Energie

Von Partys im Garten bis zu Lagerhäusern – die PartyBox 310 lässt sich an jede Steckdose anschließen. Party feiern unterwegs? Schließe sie in deinem Auto, Wohnmobil oder Partybus an und lass den Sound so lange laufen, wie die Leute tanzen können.

\* 18 Stunden Akkulaufzeit ist nur ein Referenzwert und kann je nach Musikinhalt und Akkualterung nach zahlreichen Lade- und Entladezyklen variieren. Diese Laufzeit kann mit einer vordefinierten Musikquelle, deaktivierter Lichtshow, einer Lautstärke von 18 und einer Bluetooth-Streaming-Quelle erreicht werden.

## Verpackungsinhalt:

- 1 x JBL Party-Lautsprecher 310
- 1 x Kurzanleitung
- 1 x Garantieschein
- 1 x Sicherheitsdatenblatt
- 1 Netzteilkabel (Stecker je nach Region unterschiedlich)

## Technische Daten:

- ▶ Modellbezeichnung: JBL PartyBox 310
- ▶ Lautsprechertreiber: 2 x 6,5 Zoll (176 mm) Tieftöner + 2 x 2,5 Zoll (65 mm) Hochtöner
- ▶ Gesamte Ausgangsleistung: 100 W
- ▶ Frequenzgang: 50 Hz bis 20 kHz (-6dB)
- ▶ Rauschabstand: > 80 dBA
- ▶ Netzteil: 100-240 V – 50/60 Hz
- ▶ Standby-Stromverbrauch: <2 W bei BT-Anschluss; <0,5 W ohne BT-Anschluss
- ▶ Bluetooth®-Version: 5.1
- ▶ Bluetooth®-Profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- ▶ Bluetooth-Übertragungsfrequenzbereich: 2,4-2,48 GHz
- ▶ Bluetooth-Übertragungsleistung: 15 dBm (EIRP)
- ▶ Bluetooth-Übertragungsmodulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- ▶ Bluetooth-Reichweite: Ca. 10 m
- ▶ USB-Format: FAT16, FAT32
- ▶ USB-Dateiformat: mp3, wma, wav
- ▶ Akkutyp: Lithium-Ionen 72 Wh
- ▶ USB-Ausgang: 5 V/2,1 A
- ▶ Digitaler Eingang: Bluetooth/USB-9dBFS
- ▶ Akkuladezeit: <3,5 Stunden
- ▶ Akkulaufzeit: <18 Stunden
- ▶ Produktabmessungen (B x H x T): 325,6 x 687,7 x 367,8 mm / 12,8 x 27 x 14,5 in
- ▶ Packungsabmessungen (B x H x T): 792 x 430 x 388 mm / 31,18 x 16,93 x 15,28 in
- ▶ Nettogewicht: 17,42 kg / 38,4 lbs
- ▶ Bruttogewicht: 19,1 kg / 42,11 lbs