

Produktinformation

95 11 160

KNIPEX StepCut®

Kabelschere



- Klein, leicht, stark: angenehm Schneiden ohne zu quetschen bei nur 160 mm Größe
- Spürbar weniger Kraftaufwand: Die Abstufungen schneiden Adern nacheinander, der Schnitt ist bis zu 40 % leichter als bei Standard-Kabelscheren gleicher Länge!
- Ergonomische Schenkelgestaltung: optimales Schneidgefühl auch bei größeren Kabeldurchmessern
- Schneidet Cu- und Al-Mehrleiterkabel feinadrig bis Ø 15 mm (50 mm²)
- Schneidet massive Cu- und Al-Kabel bis 5 x 4 mm²
- Schneidet ohne zu quetschen
- Geschraubtes Gelenk: präzise, leichtgängig, langlebig
- Klemmschutz für sicheres Arbeiten
- Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 56 HRC

Allgemein	
Artikel-Nr.	95 11 160
EAN	4003773085904
Schere	brüniert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	180 g
Abmessungen	160 x 40 x 14 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden
Technische Attribute	
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	50 mm²
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	Ø 15 mm
AWG	1 / 0

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



