

## Ultraschall Tierverteiber PRO

Nachhaltiger Schutz für Ihr Zuhause. Durch die wirksame Kombination von Ultraschall und LED-Licht werden Tiere effizient vertrieben, aber nicht verletzt. Mit dem Ultraschall Tierverteiber Pro ganz einfach Katzen, Hunde, Marder, Wildschweine, Kaninchen etc. fernhalten. Der innovative Ultraschall Tierverteiber PRO brilliert durch seine hohe Funktionalität und bietet:

- Extra starken Ultraschalloutput
- Gezielte Vertreibung mittels zusätzlichen Lichtstrahl
- Einzigartiges, großes Solarpanel
- Multifunktionale Montage
- IP66 für Outdoor

Diese moderne Weiterentwicklung bisheriger Tierverteiber offeriert ein einzigartiges Zusammenspiel von hocheffizientem Ultraschall und präzisiertem Lichtstrahl. Somit werden unerwünschte Tiere schnell aus Gärten, Beeten, Garagen etc. vertrieben. Der zeitgleich ausgelöste audio-visuelle Reiz überrascht das Tier und löst einen sofortigen Fluchtinstinkt aus.

Technisch ist der Ultraschall Tierverteiber Pro funktionell ausgestattet und wird über ein großes Solarpanel rasch aufgeladen. Dadurch gewährleisten die ausdauernden Akkus einen dauerhaften, netzunabhängigen Betrieb und sichern laufend Ihren gewünschten Bereich. Das witterungsbeständige Gehäuse ermöglicht einen effizienten Einsatz im Innen- und Außenbereich. Die Inbetriebnahme und Einstellung des Gerät erfolgt intuitiv und erfordert keinen größeren Aufwand.

### Instruktionen

1. Zum Einlegen der Akkus öffnen Sie einfach die hintere Batteriekappe und setzen Sie 4 Mignon-Batterien (AA) ein.
2. Je nach Wunsch und Einsatzbereich können Sie den Tierverteiber sowohl an der Wand montieren, als auch mittels Stecksystem direkt in die Erde stecken. Beachten Sie dabei, dass genügend Licht zum Solarpanel gelangt.
3. Schalten Sie den Verteiber mit dem rechten Drehknopf ein (Pos 1: Ultraschall und Licht; Pos 2: Nur Ultraschall). Mit dem linken Knopf können Sie die Empfindlichkeit des Bewegungssensors konfigurieren.

### Vorteile

- \* Starker Ultraschalloutput mit bis zu 100 DB. Effektive und gefahrenlose Tiervertreibung durch Einhaltung der maximal erlaubten gesetzlichen Output-Höhe von 110 DB.
- \* Heller LED-Lichtstrahl für einen starken visuellen Reiz zur Vertreibung.
- \* Großes Solarpanel für schnelleres Aufladen des Akkus (4x Mignon Batterien AA: Nicht im Lieferumfang) und einen netzunabhängigen Dauereinsatz des Gerätes.
- \* Praktisches Montagezubehör für flexiblen Einsatz: Einfache Montage an der Wand oder mit höhenverstellbaren Stecksystem im Garten platzieren.

