



# Einhell

## EXPERT PLUS



Akku-Laubbläser

**GP-LB 36/210 Li E-Solo**

**Art.-Nr.: 3433620**

Ident.-Nr.: 21021

EAN-Code: 4006825638967

Der leichte Akku-Laubbläser GP-LB 36/210 Li E-Solo ist ein leistungsstarker Laubbläser für den Einsatz im Hof und im Garten. Mit der elektronischen Drehzahlregulierung lässt sich die Blasleistung präzise nach Bedarf dosieren. Für Flächen, die einen besonders intensiven Einsatz benötigen, ist der Akku-Laubbläser mit einem Turboschalter zur Aktivierung der maximalen Blasleistung ausgerüstet. Das Blasrohr ist werkzeuglos 3-stufig in der Länge verstellbar. Dadurch kann das Gerät ideal an jede Körpergröße angepasst werden. Der bürstenlose Motor sorgt für längere Laufzeiten und mehr Power. Ein inkludierter Tragegurt ermöglicht ein besonders angenehmes Arbeiten. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät, diese sind separat erhältlich.

## Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 2x18V Batterie notwendig
- Turboschalter - für maximale Blasleistung mit 816m³/h
- Verstellbares, abnehmbares Rohr (3-stufig)
- Elektronische Drehzahlregulierung
- Brushless Energy - Bürstenloser Motor
- Balance Handgriff mit Softgrip für ergonomisches Arbeiten
- Komfortabler Tragegurt
- Robuster Metallring für lange Lebenszeit
- Integrierte Wandhalterung für einfache Aufbewahrung
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)



## Technische Daten

- Max. Luftdurchsatz 816 m³/h
- Blas-Luftstrom 210 km/h

## Logistische Daten

- Produktgewicht 2.38 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung 3.61 kg
- Maße Einzelverpackung 580 x 225 x 284 mm
- Stück pro Exportkarton 2 STK
- Bruttogewicht Exportkarton 8.5 kg
- Maße Exportkarton 595 x 470 x 300 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC) 588 | 1232 | 1408



## Als Sonderzubehör erhältlich



18V 2,0Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511395  
EAN-Code: 4006825610369  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512042  
EAN-Code: 4006825613704  
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory






18V 2,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512040  
EAN-Code: 4006825613681  
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512064  
EAN-Code: 4006825629019  
Einhell Accessory

## Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	 Blasen <sup>1</sup>	 Blasen <sup>2</sup>	 Blasen <sup>3</sup>
	(Min.)	(Min.)	(Min.)
<b>1.5 Ah</b>	40	7	3
<b>2.0 Ah</b>	55	10	4
<b>2.5 Ah</b>	63	11	5
<b>3.0 Ah</b>	92	16	8
<b>4.0 Ah</b>	116	20	10
<b>5.2 Ah</b>	138	26	12
<b>6.0 Ah</b>	165	30	14
<b>8.0 Ah</b>	232	40	20

Für die beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2.5 Ah verwenden

### Testaufbau:

- 1) Min. elektronische Geschwindigkeit
- 2) Max. elektronische Geschwindigkeit
- 3) TURBO