



ANSMANN FL2500R

Wiederaufladbarer Arbeitsstrahler für den professionellen Einsatz, robust und sehr hell

Features

- Akku-Arbeitsstrahler mit 2400lm (100%) und einer 30W COB LED
- Integrierter Li-Ion-Akkupack mit Sicherheitselektronik - 3.7V / 6600mAh / 24.42Wh
- Drei Helligkeitsstufen: 100% / 50% / 25% Leuchtkraft
- Aufladbar über einen Micro-USB-Anschluss - Ladezeit ca. / Stunden
- Powerbank Funktion dank integrierten USB-Ausgang für Smartphone etc.
- Gehäuse aus Aluminium und Schutzecken aus hochwertigem Kunststoff – extrem stoßfest
- Flexibel einsetzbar durch stabilen 180° verstellbaren Aufstellbügel / Tragegriff
- Akku-Kapazitätsanzeige durch LED – Kontrolle der verfügbaren Kapazität
- Spritzwassergeschützt (IP64) - einsetzbar im Innen- und Außenbereich

Artikelnummer: 1600-0394
Lieferumfang: Strahler FL2500R, Micro USB Ladekabel
Zolltarifnummer: 85131000
Verpackungseinheit: 12 Stück
EAN-Code: 4013674171347

Spezifikationen

Nominal-Spannung	3,74 V
Eingangsspannung	5V DC
Nominal-Kapazität	6600 mAh
Max. Eingangsstrom	1 A
Leuchtmittel	COB-LED
Leistung Leuchtmittel	30 W
Leuchtweite	61 m
Lichtstrom	2.400 Lumen
Helligkeit	3.750 Lux
Schutzart	IP64
Leuchtdauer	13 Std.
Stromversorgung	Li-Ion (3.7V/6.600mAh)
Leuchtmodi	100% 50% 25%
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Farbtemperatur	6000 k
Energieeffizienzklasse	90
Montagehöhe	max. 2,99m
Anlaufzeit 0-60%	1 s
Gehäusematerial	Aluminium + ABS-Kunststoff
Farbe	schwarz / grau
Verpackung	Box
Betriebstemperatur	-20 - 40 °C
Lagertemperatur	5 - 30 °C