

Das Powerduction 10R ist für das Erhitzen, das Lösen und das einfache Abziehen aller metallischen Teilen innerhalb weniger Sekunden bestimmt: Schraubbolzen, festgerostete Muttern, Schrauben, usw. Das Gerät empfiehlt sich im Automobilsektor, im Landwirtschaftsbereich sowie in der Instandhaltung, im Stahlbau und in der Schlosserei.

EIN MULTIFUNKTIONAL ERGONOMISCH GEFORMTES...

- Punktueller, schnelles Erhitzen ohne Flamme und somit ohne Beschädigung anliegender Bauteile wie Kabeln oder Rohren (Ausbau des Werkstückes nicht notwendig).
- Leicht: Gewicht 3,5 kg - 1,3 kg nur Induktor.
- Ergonomisch: reduziertes Volumen; Tragriemen im Lieferumfang.
- Einfach zu bedienen: kann überall an eine einphasige 230V Steckdose angeschlossen werden.
- Schnellstart: Auswahl und Installation des Induktors, Anschließen und Bedienen.
- Leistung von 1200 W mit hoher Einschaltdauer :



Heizgeschwindigkeit 10 R		
	M10 : 10 s	Ø 8 : 10 s








EINE BREITE PALETTE VON INDUKTOREN

- Unterschiedliche im Lieferumfang enthaltene 5 Induktoren sorgen für flexible Einsatzmöglichkeiten wie für geformte, flache, runde Teile entsprechend ihrer Position und Zugänglichkeitsgrad.
- Einfacher Induktorwechsel über Radspannsystem.



+ Inklusive Verschleißteile

	Spiraldrahtinduktor Ø 18 mm 054806	Spiraldrahtinduktor Ø 24 mm 054790	Spiraldrahtinduktor Ø 30 mm 055469
	Flexibler Drahtinduktor 80 cm 054813	Biigsamer Drahtinduktor 80 cm 054868	

		W	IP					
50/60hz	16 A	1200	21	cm	m	kg	m	kg
230 V ~1	16 A	1200	21	10x14x23	1	1,3	2	3,5