

## Angaben

## Daten

Artikelnr.  
Artikelbezeichnung  
EAN-Code (bzw. GTIN)



23009  
LED Unterbaustrahler GENUA 3er Set 3x2W je 2m Verb  
4002940230093  
matte Schutzglasscheibe  
je 1 warmweiÙe SMD LED, je 2W, je 90 Lumen  
Lebensdauer 25.000 Std.  
je 2m Verbindungskabel + AMP-Stecker  
inkl. LED Vorschaltgerät mit 1,5m Anschlusskabel + Eurostecker  
3-fach AMP-Verteiler  
komplett anschlussfertiges Set  
ein Strahler mit Ein-/Ausschalter  
für den Innenbereich IP20

### Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94051098900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Stahl, Kunststoff
Produktfarbe	edelstahl
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
Ein Ausschalter	Ja
anschlussfertig	Ja
Schutzgrad IP	20

### Abmessungen Produkt in mm

Produktbreite in mm	135
Produkthöhe in mm	137
Aufbauhöhe in mm	45

### Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC, 12V DC
Schutzklasse	II
Stromstärke in mA	480
Nennleistungsaufnahme in W	6
Bemessungsleistungsaufnahme in W	6
Nennlebensdauer in h	25000
Bemessungslebensdauer in h	25000
Zahl der Schaltzyklen	12500
Trafo Leistung in W	7
Trafo Spannung primär in V	220-240
Trafo Spannung sekundär in V	12
Trafo Schutzklasse	II
Trafo Schutzgrad IP	20
Trafo Maße in mm	88x37x23mm

### Lichttechnische Daten

Anzahl der LED	3
Nennlichtstrom in lm	120
Bemessungslichtstrom in lm	120

## Produktdatenblatt



### Angaben

### Daten

---

Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß
Abstrahlwinkel	120
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W	0
Elektrischer Leistungsfaktor	1
Zündzeit in Sekunden	0
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0,1
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	0
Quecksilbergehalt in mg	0
Nomineller Halbwertswinkel in °	120
Bemessungshalbwertswinkel in °	120

### Verpackungsinhalt / Zubehör

---

Verteiler	Ja
Verbindungsstecker	Ja
Länge Anschlussleitung in mm	1500
Länge Verbindungsleitung in mm	2000

### Verpackung

---

Verpackungsart	HEITRONIC Vollverpackung
----------------	--------------------------

### Abmessung Einzelkarton in mm

---

Breite Einzelverpackung in mm	160
Tiefe Einzelverpackung in mm	200
Höhe Einzelverpackung in mm	95

### Abmessung VE-Karton in mm

---

Breite Versandkarton in mm	425
Tiefe Versandkarton in mm	345
Höhe Versandkarton in mm	500
Palettenabnahme in Stk	240

### VPE

---

Losgrößenrundungsfaktor	20
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254