

# Produktdatenblatt



## Angaben

## Daten

Artikelnr.  
Artikelbezeichnung  
EAN-Code (bzw. GTIN)



35469  
2-fach Energieverteiler DUBAI mit Fernbedienung 1,  
4002940354690  
1,5m Anschlusskabel H07RN-F 3G1.5mm<sup>2</sup> + Stecker  
mit Fernbedienung Reichweite 25m 433,92 Mhz,  
batteriebetrieb 1x 23A, 12V (enthalten)  
Steckdosen durch Federklappdeckel wettergeschützt  
mit Erdspieß  
für den Innen- und Außenbereich IP44  
1,5m Anschlusskabel H07RN-F 3G1.5mm<sup>2</sup> + Stecker  
mit Fernbedienung Reichweite 25m 433,92 Mhz,  
batteriebetrieb 1x 23A, 12V (enthalten)  
Steckdosen durch Federklappdeckel wettergeschützt  
mit Erdspieß  
für den Innen- und Außenbereich IP44

## Allgemeine Produktinformationen

Zollpos. 85444290900  
Ursprungsland/-region CN  
Produktmaterial Kunststoff  
Produktfarbe schwarz  
CE Ja  
anschlussfertig Ja  
Schutzgrad IP 44  
Typ Batterien 12V, 23A  
Anzahl Batterien 1

## Abmessungen Produkt in mm

Produktbreite in mm 170  
Produkthöhe in mm 210  
Produkttiefe in mm 60

## Elektronische Daten

Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär) 230V AC  
Schutzklasse I  
Nennleistungsaufnahme in W 3680  
Bemessungsleistungsaufnahme in W 3680

Trafo Spannung primär in V 0  
Trafo Spannung sekundär in V 0  
Trafo Schutzklasse 0  
Trafo Maße in mm 0

## Lichttechnische Daten

Lichtfarbe 0  
dimmbar nein  
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W 0  
Elektrischer Leistungsfaktor 0  
Zündzeit in Sekunden 0  
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen  
Lichtstroms 0

## Produktdatenblatt



### Angaben

### Daten

---

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	0
Quecksilbergehalt in mg	0

### Verpackungsinhalt / Zubehör

---

Erdspeiß	Ja
Vorschaltgerät	150
Länge Anschlussleitung in mm	1500

### Verpackung

---

Verpackungsart	HEITRONIC Vollverpackung
----------------	--------------------------

### Abmessung Einzelkarton in mm

---

Breite Einzelverpackung in mm	80
Tiefe Einzelverpackung in mm	260
Höhe Einzelverpackung in mm	230

### Abmessung VE-Karton in mm

---

Breite Versandkarton in mm	435
Tiefe Versandkarton in mm	540
Höhe Versandkarton in mm	250
Bruttogewicht Versandkarton in kg	7,5
Palettenabnahme in Stk	160

### VPE

---

Losgrößenrundungsfaktor	10
-------------------------	----

**Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254**