

Datenblatt

Einbausteckdose mit 1 USB Steckdose und 2 Powersteckdosen

Art. Nr. 67346501

24.03.2020

1 USB C/A Doppelsteckdose

2 Powersteckdosen 21 mm Ø

Spannungsbereich: max. 24 Volt DC

Gesamtstrombelastung: max. 20 Ampere bei Anschluss
mit 2,5 mm² Zuleitung
max. 16 Ampere bei Anschluss
mit 1,5 mm² Zuleitung

Anschluss: ca. 200mm Kabel

USB C/A Doppelsteckdose

Ausgangsspannung: 5 Volt DC

Ausgangsstrom max.: 3,6 A gesamt

Stromaufnahme: < 1 mA (Leerlauf)

Schutz bei: Kurzschluss, Überlast , Überspannung
Übertemperatur und Verpolung

Material Gehäuse:

Rahmen: Polycarbonat

Power Steckdose: Polycarbonat / Metall

USB Steckdose: ABS

Temperaturbelastung: max. 110 °C

**Einbausteckdose mit 1 USB Steckdose
und 2 Powersteckdosen**

Art. Nr. 67346501

24.03.2020

