

## Datenblatt

### Einbausteckdose mit 1 USB A Doppelsteckdose und 2 Powersteckdosen

Art. Nr. 67326501

24.03.2020

1 USB A Doppelsteckdose

2 Powersteckdosen 21 mm Ø

Spannungsbereich: max. 24 Volt DC

Gesamtstrombelastung: max. 20 Ampere bei Anschluss  
mit 2,5 mm<sup>2</sup> Zuleitung  
max. 16 Ampere bei Anschluss  
mit 1,5 mm<sup>2</sup> Zuleitung

Anschluss: ca. 200mm Kabel

#### USB A Doppelsteckdose

Ausgangsspannung: 5 Volt DC

Ausgangsstrom max.: 4,2 A gesamt (Dauer)  
5 A gesamt (kurzfristig)

Stromaufnahme: < 3 mA (Leerlauf)

Schutz bei: Überlast , Übertemperatur und Verpolung

#### Material Gehäuse:

Rahmen: Polycarbonat

Power Steckdose: Polycarbonat / Metall

USB Steckdose: ABS

Temperaturbelastung: max. 110 °C

**Einbausteckdose mit 1 USB A Doppelsteckdose  
und 2 Powersteckdosen**

Art. Nr. 67326501

24.03.2020

