

## Datenblatt

### Winkelbarer Doppel USB-C/A Ladestecker

Art. Nr. 67302801

24.03.2020

Eingangsspannung:	8 - 16 Volt DC
Ausgangsspannung:	5 Volt DC
Ausgangsstrom :	3,6 A gesamt
Stromaufnahme:	< 1 mA (Leerlauf)
Schutz bei:	Kurzschluss, Überlast, Überspannung Übertemperatur und Verpolung
Anschlüsse:	Zigarettenanzünder / Normsteckdose

#### Material:

Gehäuse:	ABS
Temperaturbelastung:	max. 110 °C
Anschlußfeder:	Cu Sn 6
Oberfläche:	blank gebeizt
Kontaktfeder:	Cu Zn 37 F45
Oberfläche:	gal. Ni 5
Steckerstift:	Cu Zn 40 Pb 2
Oberfläche:	gal. Ni 5

**Winkelbarer Doppel USB-C/A Ladestecker**

Art. Nr. 67302801

24.03.2020

