

brennenstuhl® Connect Premium-Line WiFi Steckdosenleiste 6-fach (4x schaltbar, 2x permanent) schwarz/lichtgrau 3 m H05VV-F 3G1,5



Artikelnummer 1951160610
EAN 4007123664801

BESCHREIBUNG

- Steuerung elektrischer Geräte über Smartphone oder Tablet.
- Schalten von überall mit Remote Access.
- Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit der kostenlosen brennenstuhl® Connect App.
- 2x 2 getrennt schaltbare Steckdosen (ON/OFF).
- 1x 2 Permanent-Steckdosen für Geräte im Dauerbetrieb.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in praktischer 45°-Anordnung.
- Zeitschaltuhr mit Tages- und Wochenprogramm.
- Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant.
- Komfortable Steuerung von Geräten bis 3600 W im Innenbereich.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	PVC	Permanent-Steckdosen	2
Funkreichweite	40 m	Steckdosen gesamt	6
Kabellänge	3 m	Nennfrequenz	~
Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5	Max. Strombelastbarkeit	16 A
Steckdosen schaltbar	4	Schutzart (IP)	IP20

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	1.17 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0.98 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	8,5 cm x 10 cm x 59 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	6 cm x 9,5 cm x 56 cm		

LIEFERUMFANG

brennenstuhl® Connect Premium-Line WiFi Steckdosenleiste