



Jahre Garantie*

ANSMANN FL2000R

Wiederaufladbarer 20 W Arbeitsstrahler für den professionellen Einsatz, robust und sehr hell

Features

- Akku-Arbeitsstrahler mit 2000lm (100%) und einer 20 W COB LED
- Integrierter Li-Ion-Akkupack mit Sicherheitselektronik - 3,7 V / 4400 mAh / 16.28Wh
- Zwei Helligkeitsstufen: 100% Leuchtkraft (2 Stunden), 50% Energiesparmodus (3 Stunden)
- Aufladbar über einen Micro-USB-Anschluss - Ladezeit ca. 4 Stunden
- Powerbank Funktion dank integrierten USB-Ausgang für Smartphone etc.
- Gehäuse aus Aluminium und Schutzecken aus hochwertigem Kunststoff – extrem stoßfest
- Flexibel einsetzbar durch stabilen 180° verstellbaren Aufstellbügel / Tragegriff
- Akku-Kapazitätsanzeige durch LED – Kontrolle der verfügbaren Kapazität
- Spritzwassergeschützt (IP64) - einsetzbar im Innen- und Außenbereich



Artikelnummer: 1600-0356
Lieferumfang: FL2000R, Micro-USB-Kabel, Bedienungsanleitung
Zolltarifnummer: 85131000000
Verpackungseinheit: 6 (390 × 185 × 190 mm)



Spezifikationen

Nominal-Spannung	3,7 V
Eingangsspannung	5V DC
Nominal-Kapazität	4400 mAh
Leuchtmittel	COB-LED
Leistung Leuchtmittel	20 W
Leuchtweite	71 m
Lichtstrom	2.000 Lumen
Helligkeit	5.000 Lux
Schutzart	IP64
Leuchtdauer	3 Std.
Stromversorgung	Li-Ion (3,7 V / 4400 mAh)
Farbtemperatur	6000 k
Montagehöhe	max. 2,99m
Gehäusematerial	ABS-Kunststoff
Farbe	schwarz / grau
Verpackung	Karton
Betriebstemperatur	-10 - 25 °C
Lagertemperatur	-20 - 60 °C