

Inhalator IN 530

Art. Nr. 54540 | EAN 40 15588 54540 5

- Hoher Wirkungsgrad durch innovative Mikrokompressortechnik
- Für die gezielte Behandlung der oberen und unteren Atemwege (z.B. Asthma oder Erkältungen)
- Wiederaufladbarer Akku: Ideal für unterwegs

ZUBEHÖRTEILE

Zerstäuberflasche,
Erwachsenenmaske, Kindermaske,
abgewinkeltes Mundstück,
Nasenstück, 5 Ersatzfilter
inkl. Aufbewahrungsbeutel



Funktion | Anwendung

- Hoher Wirkungsgrad durch innovative Mikrokompressortechnik
- Für die gezielte Behandlung der oberen und unteren Atemwege (z.B. Asthma oder Erkältungen)
- Wiederaufladbarer Akku: Ideal für unterwegs
- Umfangreiches Zubehör
- Besonders effektiv durch hohen lungengängigen Aerosolanteil
- Inhalation mit Maske oder Mundstück – problemlos auch für Kinder
- Geräuscharme Vernebelung
- Kompakt, leicht und einfach zu bedienen
- Automatische Abschaltung bei leerem Wirkstofftank
- Inklusive Aufbewahrungsbeutel
- Zertifiziertes Medizinprodukt*

Technische Daten

- Größe: ca. 4,5 × 4,3 × 11,5 cm
- Gewicht: ca. 0,19 kg
- Stromversorgung:
Input: 100-240V / 50~60Hz
Output: DC5V/2A
- Leistung: 10 Watt
- Maximaler Druck: ca. 1,1 bar
- Partikelgröße: ca. 2,9 µm
- Vernebelung (Durchschnitt):
0,25 ml/min.
- Tankkapazität: max. 6 ml
- Ladekabel: Micro USB
- Kabellänge: 150 cm
- Ladezeit: ca. 3 Stunden

* Zertifiziert nach MDD (Medizinprodukteverordnung)

Packungsinhalt

- Inhalator
- Umfangreiches Zubehör:
Zerstäuberflasche, Erwachsenenmaske,
Kindermaske, abgewinkeltes Mundstück,
Nasenstück, 5 Ersatzfilter,
Aufbewahrungsbeutel
- Gebrauchsanweisung

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 13 x 6 x 12 cm | 0.45 kg

VPE

4 Stück | tbd | tbd