

medisana®

Nackenmassagegerät NM A90

Art.-Nr. 99545 | EAN 40 15588 99545 3



- 2-stufige Vibrationsmassage für Nacken und Schulter
- Wiedergabe von 8 verschiedenen Naturklängen oder Plug-In Musik von externen Quellen
- Stufenlose Lautstärkenregelung
- Zuschaltbare Wärmefunktion

MIT
SOUND-
WIEDERGABE



Funktion | Anwendung

- 2-stufige Vibrationsmassage für Nacken und Schulter
- Wiedergabe von 8 verschiedenen Naturklängen oder Plug-In Musik von externen Quellen
- Stufenlose Lautstärkenregelung
- Zuschaltbare Wärmefunktion
- Intensität durch Zug an den Halteschlaufen individuell anpassbar
- Automatische Abschaltung der Massagefunktion nach 15 Minuten
- Automatische Abschaltung der Soundwiedergabe nach 30 Minuten
- Betrieb über Netzadapter

Technische Daten

- Größe: ca. 27 x 30 x 13 cm
- Gewicht: ca. 485 g
- Stromversorgung: 6V DC, 800mA
- Leistung: 4,8 Watt
- Kabellänge: 180 cm
- Kabellänge AUX: 110 cm

Packungsinhalt

- Nackenmassagegerät mit Lautsprechern
- Netzteil
- AUX-Verbindungskabel
- Bedienungsanleitung

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 28 x 15 x 32 cm | tbd

VPE

4 Stück | 62 x 31 x 34 cm | tbd