

STAR

Akku-Arbeitsleuchte und Baustrahler in einer

Die STAR-Leuchte ist die Alleskönnerin unter den Arbeitsleuchten. Die Leuchte wurde ergonomisch konstruiert für den Gebrauch als Handleuchte. Durch Ausziehen des Handgriffs verwandelt sich die Lampe in eine Suchleuchte.

Mit der extrem hohen Lichtausbeute eignet sich die STAR-Leuchte, trotz ihrer geringen Maße, auch für die Ausleuchtung von einem größeren Arbeitsbereich. Der Handgriff wurde für Direktmontage am SCANGRIP-Stativ konstruiert.

Mit dem flexiblen Handgriff kann die STAR-Leuchte für den optimalen Beleuchtungswinkel gekippt werden. Der Handgriff lässt sich auch fest einrasten und dient damit als Aufhängehaken. Mit dem kräftigen eingebauten Magneten im Handgriff ist die STAR-Leuchte leicht an jeder Metalloberfläche festzumachen.

- Extrem kräftige Ausleuchtung bis zu 1000 Lumen
- Akkubetrieb bis zu 5 Std. Betriebsdauer
- Wasserdicht IP65
- Ergonomisches Design für einen komfortablen, festen Griff
- Robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Eingebaute Powerbank mit USB-Buchse



TECHNISCHE DATEN

COB LED
 Stufe 1 / Stufe 2
 500/1000 Lumen
 5 Std./2,5 Std. Betriebsdauer
 6 Std. Ladedauer
 3.7V/5200mAh Li-ion-Akku
 IP65



EU DESIGN PATENT

STAR

Art. no. 03.5620

EAN: 5708997356203

