



ANSMANN Digital NiMH Akku Mignon AA Typ 2850 (min. 2650 mAh) 4er Blister 2 Jahre Garantie*

Nickel-Metallhydrid-Akku Mignon AA / 1,2 V - Hochleistungsakku für mehr Energie

Features

- Schnellladefähig
- Extrem lange Lebensdauer durch hohe Zyklenfestigkeit
- Hocheffizient und umweltschonend, bis zu 1000× wieder aufladbar
- Keinerlei Memory-Effekt
- Speziell für professionelle Anwendungen wie z.B. Digitalkameras, Blitzgeräte oder Messgeräte entwickelt
- Durch sehr geringen Innenwiderstand ideal für Anwendungen mit hohem Strombedarf
- Großer Temperatur-Einsatzbereich von -20°C bis +50°C
- Zelltyp: NiMH
- Zellgröße: Mignon AA
- Kapazität: Typ 2850 (min. 2650 mAh)
- Spannung: 1,2 V



Artikelnummer: 5035092
 Lieferumfang: 4x NiMH Akku Mignon AA Typ 2850 mAh (min. 2650 mAh)
 Zolltarifnummer: 85075000900
 Verpackungseinheit: 12 (150 × 112 × 92 mm)



Spezifikationen

Nominal-Spannung	1,2 V
Zellengröße	Mignon AA
Zellenchemie	Nickel-Metallhydrid
Nominal-Kapazität	2850 mAh
Minimal-Kapazität	2650 mAh
Anzahl Zellen in Verpackung	4
Akku-Typ	Hohe Kapazität
Schnellladefähig	Ja
Ladezyklen	< 1000
Energie	3,4 Wh
Farbe	silber
Verpackung	Blister
Betriebstemperatur	-20 - 50 °C
Lagertemperatur	-20 - 50 °C