



Jahre Garantie*

ANSMANN Reisestecker "EU to UK"

Kompakter Reisestecker inklusive Schutzleiter für Geräte der Schutzklasse I & Schutzklasse II, für Reisen nach Großbritannien und weitere 50 Länder mit Steckdosen für Stecker-Typ G

Features

- Kompakter Reisestecker inkl. Schutzleiter
- Für Geräte der Schutzklasse I & Schutzklasse II
- Nur zur Verwendung mit folgenden Steckersystemen geeignet: Europa (Schuko), Europa (2-polig)
- Für Reisen in folgende Länder geeignet: Bahrain, Bangladesch, Belize*, Bhutan, Botswana, Brunei, Dominica, El Salvador*, Falklandinseln, Gambia, Ghana, Gibraltar, Grenada, Guatemala*, Guyana*, Hongkong, Indonesien, Insel Man, Irland, Jordanien, Kambodscha, Kanalinseln, Kasachstan, Katar, Kenia, Kiribati, Kuwait, Libanon*, Macao, Malawi, Malaysia, Malediven*, Malta, Mauritius, Myanmar (Birma), Nigeria, Oman, Sambia, Saudi-Arabien, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Tansania, Uganda, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, Vietnam*, Zypern.
- Technische Daten: Max. 10A / 2500W / 250V AC
- Dieser Reisestecker kann keine Netzspannung umwandeln!

*Eventuell eingeschränkte Verwendung



Artikelnummer: 1250-0031
 Lieferumfang: Reisetstecker "EU to UK"
 Zolltarifnummer: 85366990990
 Verpackungseinheit: 24 (392 × 192 × 225 mm)



Spezifikationen

Max. Ausgangsstrom	10 A
Max. Ausgangsleistung	2500 W
Spannungsbereich	220 - 250 V AC
Farbe	schwarz
Verpackung	Karton