



ANSMANN Reisestecker "EU to US"

Jahre Garantie*

Kompakter Reisestecker inklusive Schutzleiter für Geräte der Schutzklasse I & Schutzklasse II, für Reisen in die USA und weitere 50 Länder mit Steckdosen für Stecker-Typ B

Features

- Kompakter Reisestecker inkl. Schutzleiter
- Für Geräte der Schutzklasse I & Schutzklasse II
- Nur zur Verwendung mit folgenden Steckersystemen geeignet: Europa (Schuko), Europa (2-polig)
- Für Reisen in folgende Länder geeignet: Anguilla, Antigua und Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bolivien, Brasilien, China, Costa Rica, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Guam, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaika, Japan, Jemen, Jungferninseln, Kaimaninseln, Kambodscha, Kanada, Kolumbien, Kuba, Laos, Libanon, Liberia, Malediven, Mexiko, Mikronesien, Montserrat, Nicaragua, Niederlande, Niederländische Antillen, Niger, Okinawa, Panama, Peru, Philippinen, Puerto Rico, Samoa (US-amerikanischer Teil), Saudi-Arabien, St. Vincent und die Grenadinen, Tahiti, Taiwan, Thailand, Trinidad und Tobago, USA, Venezuela, Vietnam.
- Technische Daten: Max. 15A / 1875W / 125V AC
- Dieser Reisestecker kann keine Netzspannung umwandeln!



Artikelnummer: 1250-0032
 Lieferumfang: Reisestecker "EU to US"
 Zolltarifnummer: 85366990990
 Verpackungseinheit: 24 (392 × 192 × 225 mm)



Spezifikationen

Max. Ausgangsstrom	15 A
Max. Ausgangsleistung	1875 W
Spannungsbereich	110 - 125 V AC
Farbe	schwarz
Verpackung	Karton