



Jahre Garantie*

ANSMANN CL200B

Professionelle Campinglampe CL200B – kompakt, handlich und leicht, perfekt für Reisen, Camping, Zelten oder Wandern

Features

- Professionelle Campingleuchte aus robusten Kunststoffgehäuse
- Spritzwasser-geschützt nach IPX4
- Hochwertige 3W-0-Ring LED mit einer Leistung von bis zu 175lm
- Outdoor Campingleuchte
- Energieversorgung: 4× Mignon AA Batterien (nicht enthalten)
- Angenehme Farbtemperatur (warmweiß – 3000K)
- 2 Funktionen – 10% / 100%
- Bis zu 94h Leuchtdauer
- Inklusive Karabiner



Lichtstrom



Leuchtdauer



100%/10% Leuchtkraft



Warmweiße Farbe



Spritzwassergeschützt



Artikelnummer: 1600-0286
Lieferumfang: Campinglampe CL200B, Karabiner, Bedienungsanleitung
Zolltarifnummer: 85131000000
Verpackungseinheit: 12 (245 × 165 × 315 mm)



Spezifikationen

Leuchtmittel	0-Ring LED
Leistung Leuchtmittel	3 W
Leuchtweite	12 m
Lichtstrom	175 Lumen
Helligkeit	135 Lux
Schutzart	IPX4
Leuchtdauer	94 Std.
Stromversorgung	4 x AA Mignon Batterien
Leuchtmodi	10% / 100%
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	blau / schwarz
Verpackung	Box