

Heißluftgebläse

HL 1820 S

Faltschachtel

EAN 4007841 033316

 steinel



CE



VDE

Funktionsbeschreibung

Der Allrounder hoch 3. Das dreistufig regelbare Heißluftgebläse HL 1820 S mit drei Temperaturstufen: 50, 400 und 600°C. Ein echter Allrounder zum Enteisen, Trocknen, Formen, Schrumpfen, Farbe entfernen, Weichlöten und mehr.

Technische Daten

Leistung	1800 W	Thermosicherung	Ja
Temperatur	50 – 600 °C	Kabellänge	2,2 m
Luftmenge	100 – 500 l/min	Abmessungen (L x B x H)	253 x 85 x 200 mm
Motor, Typ	Bürstenmotor	Netzanschluss	220 – 230 V / 50 – 60 Hz
Funktion, Lebensdauer, Motor	600 Std	VPE1, Nettogewicht	0,792 kg
Temperatureinstellung	3-stufig	Herstellergarantie	3 Jahre
Heizelement	Mikanitheizung	VPE1, EAN	4007841033316
Funktion, Aufhängemöglichkeit	Ja		

Zubehör

EAN 4007841 009625	HL Light
EAN 4007841 034566	HL Ablageständer
EAN 4007841 070212	Breitstrahldüse 75 mm
EAN 4007841 070113	Breitstrahldüse 50 mm
EAN 4007841 070410	Abstrahldüse 75 mm
EAN 4007841 070311	Abstrahldüse 50 mm
EAN 4007841 010317	Farbschaber-Set
EAN 4007841 070519	Reflektordüse
EAN 4007841 006655	Crimpverbinder - Ø 0,5 - 1,5 mm
EAN 4007841 006662	Crimpverbinder - Ø 0,1 - 6,0 mm
EAN 4007841 006648	Crimpverbinder - Ø 1,5 - 2,5 mm
EAN 4007841 071417	Schrumpfschlauch II - □ 4,8 – 9,5 mm
EAN 4007841 071318	Schrumpfschlauch I - □ 1,6 – 4,8 mm
EAN 4007841 072766	Schrumpfschlauch III - □ 4,0 – 12,0 mm
EAN 4007841 075811	Schrumpfschlauch-Set
EAN 4007841 078218	Feinstaubfilter HL 1920 E - HG 2320 E