

EAN 4007841 005597



CE



VDE

Funktionsbeschreibung

Die beste Art, Stoßfänger zu reparieren. Universelles KFZ-Reparaturset mit Profi-Heißluftgebläse HG 2320 E und Zubehör, für die professionelle Reparatur typischer Kunststoffschäden, inkl. Zubehör für alle thermoplastischen Kunststoffe an Fahrzeugen.

Technische Daten

Leistung	2300 W	Wiederanlaufschutz	Ja
Temperatur	80 – 650 °C	Thermosicherung	Ja
Luftmenge	150 – 500 l/min	Thermoschutzabschaltung	Ja
Motor, Typ	Bürstenmotor	Kabellänge	3 m
Temperatureinstellung	in 10°C-Schritten über Joystick	Abmessungen (L x B x H)	253 x 87 x 200 mm
Temperaturanzeige	LCD-Display	Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz
Heizelement	Keramikheizung	VPE1, Nettogewicht	1,034 kg
Loc-Funktion	Ja	Herstellergarantie	1 Jahr
Resthitzeanzeige	Ja	VPE1, EAN	4007841005597
Funktion, Aufhängemöglichkeit	Ja		

Zubehör

EAN 4007841 034566	HL Ablageständer
EAN 4007841 075569	Heißluftzubehör-Set 12 tlg.
EAN 4007841 073114	PVC-Kunststoff-Schweißdraht
EAN 4007841 074210	ABS-Kunststoff-Schweißdraht
EAN 4007841 009601	Flexibler Heißluftständer mit Vakuumfuß
EAN 4007841 009595	Flexibler Heißluftständer mit Magnetfuß
EAN 4007841 073411	PP-Kunststoff-Schweißdraht
EAN 4007841 071219	HDPE-Kunststoff-Schweißdraht