

Blindnietzange

N-25 Vario

EAN 4009729 058893

NOVUS[®]



Funktionsbeschreibung

Blindnietzange. Die professionelle Blindnietzange mit Schwenkkopf für universelles und präzises Arbeiten beim Heimwerken und in der Werkstatt. Gerätekörper aus Aluminium und Hebel aus Stahlblech. Ausgestattet mit vier Mundstücken inklusive Montageschlüssel, Griffsicherung und Rückholfeder für 1-Hand-Bedienung. Verarbeitet Aluminium Blindniete A2,4, A3, A4, A5, Stahl Blindniete S3 und S4 und Kupfer Blindniete C4.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	230 x 40 x 110 mm
Zolltarifnummer	82055980
Herkunftsland	TW
Herkunftsregion	FJN
VPE1 (ST), Inhalt	1
VPE1, Länge	4 cm

VPE1, Breite	11 cm
VPE1, Höhe	32 cm
VPE1, Bruttogewicht	0,667 kg
VPE1, Nettogewicht	0,63 kg
VPE2 (KAR), Inhalt	24