

# KERN HDB6K-3XL

Praktisch, preiswert und stets griffbereit â jetzt auch als hochlastige XL-Version



## Umgebungsbedingungen

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Luftfeuchtigkeit (max.):    | 90 %  |
| Umgebungstemperatur (max.): | 35 °C |
| Umgebungstemperatur (min.): | 5 °C  |

## Energieversorgung

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Batterie:               | 2x1.5 V AAA |
| Batterie-Betriebsdauer: | 180 h       |

## Dienstleistungen

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| DAkkS-Kalibrierschein:       | 963-128H |
| Justage auf Aufstellungsort: | 961-248  |

## Kategorie

|                |            |
|----------------|------------|
| Marke:         | KERN       |
| Produktgruppe: | Hängewaage |

## Verpackung & Versand

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 75 x 150 x 225 mm |
| Bruttogewicht:                  | 430 g             |
| Lieferzeit:                     | 24 h              |
| Nettogewicht:                   | 200 g             |
| Versandart:                     | Paketdienst       |

## Bauform

|  |                   |
|--|-------------------|
| Abmessungen Gehäuse (BxTxH):                 | 107 x 25 x 101 mm |
| Gehäusematerial:                             | Kunststoff        |
| Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): | 202 x 25 x 101 mm |

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Messsystem

|  |        |
|--|--------|
| Ablesbarkeit [d]:                                  | 5 g    |
| Anwärmzeit:  | 10 min |
| Auflösung:   | 1200   |
| Einschwingzeit unter Laborbedingungen <sup>2</sup> |        |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Empfohlenes Justiergewicht: | 5 kg (M1)                       |
| Justiermöglichkeiten:       | Justierung mit externem Gewicht |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Linearität:            | 15 g                 |
| Präzision (von [Max]): | 0,500 %              |
| Reproduzierbarkeit:    | 5 g                  |
| Wägebereich [Max]:     | 6 kg                 |
| Wägeeinheiten:         | kg lb N              |
| Wägesystem:            | Dehnungsmessstreifen |

## Anzeige

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Display Ziffernhöhe (groß): | 1,200 cm |
|-----------------------------|----------|

## Funktionen

|                     |    |
|---------------------|----|
| Data-Hold-Funktion: | ja |
|---------------------|----|