



Dampfbügeleisen

- Leistung: max. 2200 Watt
- Wassertank 360 ml
- Teflon-Sohle 23,5 x 12,3 cm
- max. Dampfleistung 135 g / Min.
- Softgrip-Griff, Taste und Regler
- Bügelvarianten:
trocken, sprühen, dampfbügeln,
vertikal dampfbügeln,
- Anti-Tropf-Funktion
- Anti-Kalk-Funktion
- Selbstreinigungsfunktion

Tipfehler, Design- und technische Änderungen vorbehalten;

Farbe	Artikel Nr.	EAN	Maße (B / H / T) cm		Gewicht		VE
weiß/blau	610035	9 004489 003591	Gerät:	12,1 / 14,5 / 29	Netto:	1,10 kg	6
			Karton:	30,7 / 16 / 12,4	Brutto:	1,26 kg	