



Dampfbügeleisen

- Leistung: max. 2400 Watt
- Wassertank 2 l
- Keramik-Sohle 22,5 x 11,2 cm
- max. Dampfleistung 125 g / Min.
- automatische Dampfanpassung
- Ein-/Ausschalter mit Betriebskontrolllampe
- Bügelvarianten:
trocken, sprühen, dampfbügeln,
vertikal dampfbügeln,
- Anti-Tropf-Funktion
- Anti-Kalk-Funktion
- Selbstreinigungsfunktion

- Automatische Abschaltung
- Dampfleitung 1,5 m
- Wasserpumpe max. 5 bar
- Softgrip-Griff

Besonderheiten

- Wasser während des Bügelns nachfüllbar
- Konstante Dampfmenge
- Wasser wird durch den Schlauch gepumpt, Dampf wird in Durchlauferhitzer erhitzt und an Bügelsohle verdampft.

Tippfehler, Design- und technische Änderungen vorbehalten;

Farbe	Artikel Nr.	EAN	Maße (B / H / T) cm		Gewicht		VE
weiß/grau/blau	611002	9 004489 110022	Gerät:	21,5 / 24 / 34,5	Netto:	2,33 kg	2
			Karton:	36,5 / 24 / 31	Brutto:	2,89 kg	