

CLASSIC KingSize Roll neo TSA LOCK™

Lock & Roll: der rollbare KingSize Koffer mit TSA LOCK™-Sicherheitsschloss



Bezeichnung	CLASSIC KingSize Roll neo TSA LOCK™
Artikelnummer	689570171
GTIN / EAN	4006793002401
Zolltarifnummer	42021250
Ursprungsland	RO
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 400 mm - 1 Werkzeugtafel mit 10 Einsteckfächern - 1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 400 mm - 1 Bodenschale mit Abdeckplatte, Höhe 88 mm, frei unterteilbar - 1 Dokumentenfach im Deckel, 2 Visitenkartenfächer, 2 Stiftschlaufen - 2 TSA LOCK™-Schlösser
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> - 2 Schlüssel - 1 Längssteg & 3 Querstege zur individuellen Unterteilung der Bodenschale
Innenmaße (BxTxH)	470 mm x 210 mm x 360 mm
Außenmaße (BxTxH)	490 mm x 270 mm x 460 mm
Volumen	36 Liter
Gewicht	8000 g
Material Koffer	<ul style="list-style-type: none"> - Con-Pearl® - X-ABS-Kunststoff - Aluminium
Farbe Koffer	schwarz
Schlossart	TSA LOCK™
Ordnungssysteme	Einsteckfächer genäht
bis zu ... Werkzeuge verstaubar	50
Verpackungsmaße (BxTxH)	520 mm x 280 mm x 490 mm
Gewicht inkl. Verpackung	8,7 kg
Palettenmaße	12000 mm x 800 mm x 2100 mm
Gewicht inkl. Palette	235 kg
Menge Europalette	24

Produktabbildung ähnlich / Angaben ohne Inhalt / Irrtümer und Änderungen vorbehalten / alle Abmessungen in mm