

CLASSIC KingSize Roll neo CP-7

Ein rollbarer Stau(t)raum: der KingSize Premium-CP-7 Werkzeugkoffer



| | |
|---------------------------------|---|
| Bezeichnung | CLASSIC KingSize Roll neo CP-7 |
| Artikelnummer | 789500171 |
| GTIN / EAN | 4006793002418 |
| Zolltarifnummer | 42021250 |
| Ursprungsland | RO |
| Ausstattung | <ul style="list-style-type: none"> - 1 Bodenschale mit Abdeckplatte Höhe 88 mm, frei unterteilbar - 1 Abdeckplatte mit CP-7-Werkzeughalter Ø 26 mm - 1 Dokumentenfach im Deckel mit 2 Visitenkartenfächern und 2 Stiftschlaufen - 1 Werkzeugtafel mit CP-7-Werkzeughalter bis Ø 11 mm - 1 Werkzeugtafel, 2-seitig, mit CP-7-Werkzeughalter bis Ø 11 mm und bis Ø 15 mm |
| Lieferumfang | <ul style="list-style-type: none"> - 1 Längssteg & 3 Querstege zur individuellen Unterteilung der Bodenschale - 2 Schlüssel |
| Innenmaße (BxTxH) | 470 mm x 210 mm x 360 mm |
| Außenmaße (BxTxH) | 490 mm x 270 mm x 460 mm |
| Volumen | 36 Liter |
| Gewicht | 8100 g |
| Material Koffer | <ul style="list-style-type: none"> - Aluminium - X-ABS-Kunststoff - Con-Pearl® |
| Farbe Koffer | schwarz |
| Schlossart | Kippzylinderschloss |
| Ordnungssysteme | CP-7 Werkzeughalter |
| bis zu ... Werkzeuge verstaubar | 60 |
| Verpackungsmaße (BxTxH) | 520 mm x 280 mm x 490 mm |
| Gewicht inkl. Verpackung | 8,9 kg |
| Palettenmaße | 1200 mm x 800 mm x 2100 mm |
| Gewicht inkl. Palette | 239 kg |
| Menge Europalette | 24 |

Produktabbildung ähnlich / Angaben ohne Inhalt / Irrtümer und Änderungen vorbehalten / alle Abmessungen in mm