



Jahre Garantie*

ANSMANN WL200R

Wiederaufladbare Akku-Werkstattlampe für den professionellen Einsatz; Multifunktional, robust & sehr hell

Features

- Professionelle Werkstattleuchte mit SMD LED Technologie
- Robustes Kunststoffgehäuse mit gummierter Oberfläche
- Um 340° drehbarer Lampengriff für flexible Lichtausrichtung
- Herausklappbarer, um 360° drehbarer, Haken auf der Geräterückseite
- Haltemagnet an der Unterseite des Griffs
- Fest verbauter Li-Ion Akkupack (3.7V / 1550mAh)
- Lademöglichkeit über USB-Netzteil (5V / 1000mA)
- Ladekontrollanzeige über LED
- Beleuchtungsstärke 400 Lux / 0,5m
- Lichtstrom 220 Lumen bei 100% / 105 Lumen bei 50%
- Leuchtdauer ca. 4,5 Stunden bzw. ca. 10 Stunden
- Ladezeit: ca. 4.5 Stunden



Artikelnummer: 1600-0128
Lieferumfang: Werkstattlampe, Micro-USB-Kabel, Bedienungsanleitung
Zolltarifnummer: 8513100000
Verpackungseinheit: 28 (512 × 268 × 365 mm)



Spezifikationen

Leuchtmittel	SMD-LED
Leistung Leuchtmittel	3,25 W
Leuchtweite	20 m
Lichtstrom	220 Lumen
Helligkeit	400 Lux
Schutzart	IP54, IK07
Leuchtdauer	10 Std.
Stromversorgung	Li-Ion Akku (3.7 / 1.550mAh)
Leuchtmodi	100% + 50%
Gehäusematerial	ABS-Kunststoff
Farbe	schwarz / rot
Verpackung	Box
Betriebstemperatur	-20 - 25 °C
Lagertemperatur	-20 - 60 °C