



## FRM60M20

**Funk-Rohrmotor 230 V/184 W für Stahlwelle SW60, Drehmoment 20 Nm, Drehzahl 14/min, mit Adapterset, Lager und Flüstermodus. Der Funk-Rohrmotor hat eine Gesamtlänge von 526 mm. Er besitzt einen Behangschutz und eine geräuschlose Softbremse.**

- Intelligente Kraftmessung
- Behangschutz auf/ab mit Freifahrt (Drehmomentabschaltung)
- Entlastung einstellbar
- Endlagen über Montagekabel einstellbar
- Geräuschlose Softbremse
- Schutzart IP44
- Laufzeit 10 Minuten

<b>FRM60M20</b>	Funk-Rohrmotor, Drehmoment 20 Nm, Drehzahl 14/min, Flüstermodus 5/min	EAN 4010312321256	
-----------------	---	-------------------	--