



Funksensoren

Handsender FHS8 und FHS12,
Minihandsender FMH2, FMH4,
FMH2S, FMH4S und FMH8

Temperatur an der Einbaustelle:
-20°C bis +50°C.
Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.
Relative Luftfeuchte:
Jahresmittelwert <75%.

Handsender 154x50 mm, 16 mm hoch.

Der batterielose Handsender FHS8 enthält zwei gleiche Funkmodule wie die Funktaster FT55 und verfügt über 2 Doppelwippen. Es können daher 8 auswertbare Funk-Telegramme gesendet werden.

Der batterielose Handsender FHS12 enthält drei gleiche Funkmodule wie die Funktaster FT55 und verfügt über 3 Doppelwippen. Es können daher 12 auswertbare Funk-Telegramme gesendet werden.

Beiliegend 2 Beschriftungsetiketten für die Rückseite und 1 Klebefolie.

Minihandsender 43x43 mm, 16 mm hoch.

Gewicht nur 30 Gramm.
FMH2S-wr nur 48 Gramm.

Der batterielose Minihandsender FMH2 enthält das gleiche Funkmodul wie die Funktaster FT55 und verfügt über 1 Wippe. Es können daher 2 auswertbare Funk-Telegramme gesendet werden. Die Wippe ist mit 0 und 1 lasergraviert.

Der batterielose Minihandsender FMH2S-wr für Rufanlagen hat eine rot bedruckte reinweiße Wippe und ein graues Trageband.

Er sendet bei der Betätigung (Druck auf die rote Fläche) das gleiche Funk-Telegramm wie ein Funktaster und kann daher wie dieser in Aktoren und die GFVS-Software eingelernt werden. Wird er als Notrufschalter in einen Aktor als 'zentral ein' eingelernt, so kann ein Notruf nur über einen anderen eingelernten Taster mit 'zentral aus' quittiert werden.

Für die Anzeige empfiehlt sich die Universalanzeige mit 10 LEDs FUA55LED.

Der batterielose Minihandsender FMH4 enthält das gleiche Funkmodul wie die Funktaster FT55 und verfügt über 1 Doppelwippe. Es können daher 4 auswertbare Funk-Telegramme gesendet werden. Die Doppelwippe ist mit 1, 2, 3 und 4 lasergraviert.

Die Minihandsender FMH2S und FMH4S sind zusätzlich für das Anbringen eines Schlüsselanhängers vorbereitet.

Minihandsender 45x85 mm, 18 mm hoch.

Gewicht nur 60 Gramm.

Der batterielose Minihandsender FMH8 enthält zwei gleiche Funkmodule wie die Funktaster FT55 und verfügt über 8 Tasten. Es können daher 8 auswertbare Funk-Telegramme gesendet werden.

Das Gehäuse ist mit den Zahlen 1 bis 8 lasergraviert.

Durch eine unkontrollierte gemeinsame Betätigung - z.B. in der Hosentasche oder Gesäßtasche - mehrerer Tasten ist es möglich, dass sich die Verschlüsselung des Funkmoduls aktiviert bzw. deaktiviert. Bitte dies bei einem vermeintlichen Defekt zu überprüfen.

Diese Funk-Handsender lassen sich ebenso wie die leitungslosen Funktaster mit einer Klebefolie an die Wand, auf Glas oder auf Möbel kleben.

Die in den Funk-Handsendern und Funk-Minihandsendern enthaltenen Funkmodule können in alle verschlüsselbaren Aktoren der Baureihen 61 und 71, sowie in das FAM14 verschlüsselt eingelernt werden. Hierzu ist die Funktaster-Verschlüsselungswippe FTWV erforderlich.

Verschlüsselbare Aktoren tragen das Piktogramm .

Einlernen der Funksensoren in Funkaktoren

Alle Sensoren müssen in Aktoren eingelernt werden, damit diese deren Befehle erkennen und ausführen können.

Der Einlernvorgang ist in der Bedienungsanleitung der Aktoren beschrieben.

EnOcean-Funk	
Frequenz	868,3 MHz
Sendeleistung	max. 10 mW

Hiermit erklärt Eitako GmbH, dass der Funkanlagentyp FHS8/FHS12/FMH2/FMH4/FMH2S/FMH4S/FMH8 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: eltako.com
WEEE-Reg.-Nr. DE 30298319

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Eitako GmbH
D-70736 Fellbach
Produktberatung und Technische Auskünfte:
 +49 711 943500-02
 Technik-Beratung@eltako.de
eltako.com