



# SINGER®

# ProduktPass

## SINGER® Simple 3223G

Freiarm-Nutzstich-Nähmaschine mit  
23 Nähprogrammen, inklusive Knopfloch.



Die neue SINGER® Simple 3223G mit ihren 23 praktischen Nähprogrammen, variabler Stichtlänge, übersichtliche Stichwahl und ein automatisches Knopfloch in 4 einfachen Schritten ist die ideale Nähmaschine sowohl für Näheinsteiger als auch für Hobbynäher!

### 23 Nähprogramme, inklusive Knopfloch und Dekorationsstichen



Stich-Nr.	Nutzstiche	Beschreibung
1	Knopfloch in 4 Schritten	Wird mechanisch durch Einstellen des Wählrades in 4 Schritten genäht, ideal für Blusen und Bettwäsche
2	Geradstich, Nadelposition Mitte	Für Geradstich- und Stepparbeiten bis 4 mm Stichtlänge
2	Geradstich, Nadelposition rechts	Geradstich mit Nadelposition rechts
3	Zickzackstich	Für Versäuberungs- und Applizierarbeiten, auch für Ziernähte geeignet
4	Mehrfacher Zickzackstich	Zum Aufsteppen von Gummibändern, Stopfen und Flickern einsetzen
5	Elastischer Blindstich	Für eine unsichtbare Saumbefestigung mit gleichzeitiger Kantensäuberung, ideal für leicht elastische Materialien mittlerer Stärke, Wollstoffe, Gabardine, etc.
6	Einfacher Blindstich	Für eine unsichtbare Saumbefestigung unelastischer Stoffe mittlerer Stärke
Stich-Nr.	Stretchstiche	Beschreibung
10	Stretch 3-fach Geradstich - Nadelposition Mitte	Zum Nähen dehnbarer Stoffe oder Nähte mit hoher Beanspruchung
10	Stretch 3-fach Geradstich - Nadelposition rechts	Zum Nähen dehnbarer Stoffe oder Nähte mit hoher Beanspruchung, mit Nadelposition rechts
11	Stretch 3-fach Zickzackstich	Zum Aufnähen von Gummibändern oder Umnähen von Säumen bei elastischen Materialien
12	Wabenstich	Zum Aufnähen von Gummibändern oder Umnähen von Säumen bei elastischen Materialien
13	Pulloverstich offen	Als Absteppstich geeignet, auch als Schließ- und Versäuberungsnaht für gestrickte Ware
16	Geschlossener Overlockstich	Zum gleichzeitigen Nähen und Versäubern dehnbarer, auch stärker fransender Materialien

**SINGER®**

## SINGER® Simple 3223G

19	Pulloverstich geschlossen	Als Schließ- und Versäuberungsnaht für gestrickte Ware
21	Overlockstich	Als Schließ- und Versäuberungsnaht für gewirkte, elastische Materialien
<b>Stich-Nr. Dekostiche Beschreibung</b>		
7	Muschelkantenstich	Für dekorative Saumabschlüsse an feinen Materialien
8	Griechenstich	Traditionelles Stichmuster für Kantenverzierungen
9	Halbmondstich	Satinstich, für dekorative Effekte auf Textilien, Accessoires u.v.m.
14	Kanten-Einfassstich	Für dekorative Kantenarbeiten, auch als Schließ- und Versäuberungsnaht an gewirkter Ware
15	Geneigter Kantenstich	Zum Verzieren glatter Stoffe, z.B. an Tischwäsche, Accessoires u.v.m.
17	Zierstich	Zum Verzieren Ihrer Nähprojekte
18	Fagottstich	Zum Absteppen von Miederwaren, Badewäsche und anderen dehnbaren Materialien
20	Kantenstich	Dekorativer Kantenstich für glatte Materialien
22	Grätenstich	Die ideale, dekorative Randverzierung an glatten Materialien
23	Dekorationsstich	Zum Verzieren Ihrer Nähprojekte
<b>Weitere Details Beschreibung</b>		
Tragegriff		Zum Tragen der Nähmaschine
Freiarm		Zum Nähen von Rundgeschlossenen wie Ärmel, Hosenbeine
Nähfußwechsel		In Sekunden durch Schnappautomatik
2 Einstellräder		Für die Stichewahl und Einstellung der Stichlänge
Anschiebetisch mit Zubehörbox		Für das Zubehör
Knöpfe annähen mit dem Zickzackstich		Zum Annähen von 2-Loch- und 4-Loch-Knöpfen
Rückwärts nähen		Per Hebeldruck
Fadenabschneider		Am Kopfteil der Maschine
Extra hoher Nähfußhub		Bietet viel Platz unter dem Nähfuß für voluminöse Stoffe
Horizontaler Garnrollenhalter		Optimale Garnabwicklung beim Nähen
Variable Stichlänge		Bis max. 4 mm
Stichbreite		Bis max. 4,5 mm
Zubehör		Inhalt: 1 Nadelsortiment, 3 Spulen, Universalfuß, Reißverschlussfuß, Knopflochfuß, Knopfannäfuß, Schraubendreher, Pinsel/Nahttrenner, Kanten-/Quiltführung, Transporteurabdeckplättchen, große und kleine Garnablaufscheibe, Soft-Schutzhaube
Maße Nähmaschine		L 370 mm / B 170 mm / H 295 mm
Maße Karton		L 420 mm / B 230 mm / H 350 mm
Gewicht Nähmaschine		6 kg
Gewicht Nähmaschine plus Karton		7,07 kg
Netzspannung		230 Volt
Netzfrequenz		50 Hz
Prüfzeichen		CE und TÜV / GS
Leistung		70 W
Bedienungsanleitung		
Abdeckhaube		
Belland Vision		Lizenznummer 16849
EAR		DE61309878
EAN Code		7393033096120
Zolltarifnummer		84521019

SINGER und das »S« Design sind eingetragene Warenzeichen der Singer Company Limited oder ihr verbundenen Unternehmen. © 2016

VSM Deutschland GmbH, An der RaumFabrik 34, D-76227 Karlsruhe, Tel. 0721/4001-0

[www.singerdeutschland.de](http://www.singerdeutschland.de)