



HEBOFIX Instandhalterbox

PRODUKTBESCHREIBUNG

Mit der HEBOFIX Instandhalterbox haben Sie immer den passenden Klettbandsockel und das richtige Klettband griffbereit.

Die Box ist bestückt mit HEBOFIX Klettbandsockel für die Klemmbereiche 4–20 mm, 8–35 mm, 10–60 mm und 20–100 mm für die Direktmontage bzw. mit Klemmfuß für Aluminiumprofile.

Die passenden Klettbänder in den Breiten 10 mm, 20 mm und 30 mm auf der Rolle sind ebenfalls in der Box vorhanden. Die Klettbänder, in hochwertiger FRT-Ausführung nach UL94-V2, können einfach auf die gewünschte Länge abgeschnitten werden.

VORTEILE

- // alle Teile sind übersichtlich angeordnet
- // Box in robuster Werkstattausführung
- // universell einsetzbar
- // Klettbänder selbstverlöschend nach UL94-V2

INHALT

- // Klettbandsockel mit Klemmfuß für Aluminiumprofile
- // Klettbandsockel für Direktmontage
- // Klettbänder in den Breiten 10 mm, 20 mm und 30 mm
- // Montageadapter und Gleitmutter für die Montage auf C-Schienen

HEBOFIX INSTANDHALTERBOX

BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	VE
HEBOFIX BOX I8M	3029-004	Instandhalterbox Item 8 mm Nut	1
HEBOFIX BOX B8M B10M	3029-006	Instandhalterbox Bosch 8 mm und 10 mm Nut	1
HEBOFIX BOX D	3029-010	Instandhalterbox Direktmontage	1