



## HEBOFIX Klettbandsockel für C-Schiene

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Klettbandsockel für C-Schiene dient als Installationshilfe zur schonenden Befestigung von Leitungen, Kabeln und Schläuchen auf C-Schienen.

Der Sockel kann mit dem Klemmfuß durch eine 90°-Drehung werkzeuffrei in der Nut montiert werden. Danach wird der Sockel mit unserem Klettband in variabler Länge bestückt.

### VORTEILE

- // werkzeuffreie Montage
- // einfache Montage in C-Schienen mit 11 mm und 16 mm Nutbreite
- // variable Länge des Klettbands, oder bereits mit Klettband bestückte Ausführung

- // einschnürungsfreie und schonende Leitungsmontage
- // wiederverwendbar
- // Kabelbündel können problemlos erweitert werden
- // einfaches Handling
- // kostengünstig
- // für Materialstärke 1,5 mm und 2 mm verfügbar

### TECHNISCHE DATEN

Material: Polyamid glasfaserverstärkt,  
selbstverlöschend nach UL94-V0

### ZUBEHÖR

- // Klettband auf Rolle

#### HEBOFIX KLETTBANDSOCKEL FÜR C11-SCHIENE MATERIALSTÄRKE 1,5 MM

BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	VE
KBS-C11 1,5 8-35 20	3011-504	Klemmbereich 8–35 mm, Klettband 20 mm	10
KBS-C11 1,5 10-60 20	3011-506	Klemmbereich 10–60 mm, Klettband 20 mm	10

#### HEBOFIX KLETTBANDSOCKEL FÜR C11-SCHIENE MATERIALSTÄRKE 1,5 MM, BESTÜCKT MIT KLETTBAND

BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	VE
KBS-C11 1,5 8-35 20	3011-504-180	Klemmbereich 8–35 mm, Klettband 180 x 20 mm	10
KBS-C11 1,5 10-60 20	3011-506-200	Klemmbereich 10–60 mm, Klettband 200 x 20 mm	10

**HEBOFIX KLETTBANDSOCKEL FÜR C11-SCHIENE MATERIALSTÄRKE 2 MM**

BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	VE
KBS-C11 2,0 8-35 20	3011-514	Klemmbereich 8-35 mm, Klettband 20 mm	10
KBS-C11 2,0 10-60 20	3011-516	Klemmbereich 10-60 mm, Klettband 20 mm	10

**HEBOFIX KLETTBANDSOCKEL FÜR C11-SCHIENE MATERIALSTÄRKE 2 MM, BESTÜCKT MIT KLETTBAND**

BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	VE
KBS-C11 2,0 8-35 20	3011-514-180	Klemmbereich 8-35 mm, Klettband 180 x 20 mm	10
KBS-C11 2,0 10-60 20	3011-516-200	Klemmbereich 10-60 mm, Klettband 200 x 20 mm	10

**HEBOFIX KLETTBANDSOCKEL FÜR C16-SCHIENE MATERIALSTÄRKE 1,5 MM**

BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	VE
KBS-C16 1,5 8-35 20	3011-274	Klemmbereich 8-35 mm, Klettband 20 mm	10
KBS-C16 1,5 10-60 20	3011-276	Klemmbereich 10-60 mm, Klettband 20 mm	10

**HEBOFIX KLETTBANDSOCKEL FÜR C16-SCHIENE MATERIALSTÄRKE 1,5 MM, BESTÜCKT MIT KLETTBAND**

BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	VE
KBS-C16 1,5 8-35 20	3011-274-180	Klemmbereich 8-35 mm, Klettband 180 x 20 mm	10
KBS-C16 1,5 10-60 20	3011-276-200	Klemmbereich 10-60 mm, Klettband 200 x 20 mm	10

**HEBOFIX KLETTBANDSOCKEL FÜR C16-SCHIENE MATERIALSTÄRKE 2 MM**

BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	VE
KBS-C16 2,0 8-35 20	3011-284	Klemmbereich 8-35 mm, Klettband 20 mm	10
KBS-C16 2,0 10-60 20	3011-286	Klemmbereich 10-60 mm, Klettband 20 mm	10

**HEBOFIX KLETTBANDSOCKEL FÜR C16-SCHIENE MATERIALSTÄRKE 2 MM, BESTÜCKT MIT KLETTBAND**

BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	VE
KBS-C16 2,0 8-35 20	3011-284-180	Klemmbereich 8-35 mm, Klettband 180 x 10 mm	10
KBS-C16 2,0 10-60 20	3011-286-200	Klemmbereich 10-60 mm, Klettband 200 x 20 mm	10