



Flachbänderder

PRODUKTBESCHREIBUNG

Flachbänderder bzw. Massebänder aus flexibler Kupferflachlitze mit nahtlos verpressten Endhülsen und Lochung für metrische Befestigungsschrauben.

// hohe Zugfestigkeit

// weitere Größen ab Lager lieferbar

// Sondergrößen auf Anfrage

VORTEILE

// sehr gute Ableitung hochfrequenter Störströme

// sehr kleine Übergangswiderstände

TECHNISCHE DATEN

Material: Kupfer verzinkt

nahtlos verpresste Endhülsen verzinkt

FLACHBANDERDER			
BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	VE
Flachbänderder	5-KT006010006	6 mm ² , 100 mm, M6	10
Flachbänderder	5-KT006020006	6 mm ² , 200 mm, M6	10
Flachbänderder	5-KT006030006	6 mm ² , 300 mm, M6	10
Flachbänderder	5-KT006040006	6 mm ² , 400 mm, M6	10
Flachbänderder	5-KT006050006	6 mm ² , 500 mm, M6	10
Flachbänderder	5-KT010010006	10 mm ² , 100 mm, M6	10
Flachbänderder	5-KT010010008	10 mm ² , 100 mm, M8	10
Flachbänderder	5-KT010020006	10 mm ² , 200 mm, M6	10
Flachbänderder	5-KT010020008	10 mm ² , 200 mm, M8	10
Flachbänderder	5-KT010030006	10 mm ² , 300 mm, M6	10
Flachbänderder	5-KT010030008	10 mm ² , 300 mm, M8	10
Flachbänderder	5-KT010040006	10 mm ² , 400 mm, M6	10
Flachbänderder	5-KT010040008	10 mm ² , 400 mm, M8	10

FLACHBANDERDER			
BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	VE
Flachbänderder	5-KT010050006	10 mm ² , 500 mm, M6	10
Flachbänderder	5-KT010050008	10 mm ² , 500 mm, M8	10
Flachbänderder	5-KT016010006	16 mm ² , 100 mm, M6	10
Flachbänderder	5-KT016010008	16 mm ² , 100 mm, M8	10
Flachbänderder	5-KT016020006	16 mm ² , 200 mm, M6	10
Flachbänderder	5-KT016020008	16 mm ² , 200 mm, M8	10
Flachbänderder	5-KT016030006	16 mm ² , 300 mm, M6	10
Flachbänderder	5-KT016030008	16 mm ² , 300 mm, M8	10
Flachbänderder	5-KT016040006	16 mm ² , 400 mm, M6	10
Flachbänderder	5-KT016040008	16 mm ² , 400 mm, M8	10
Flachbänderder	5-KT016050006	16 mm ² , 500 mm, M6	10
Flachbänderder	5-KT016050008	16 mm ² , 500 mm, M8	10
Flachbänderder	5-KT025010008	25 mm ² , 100 mm, M8	10
Flachbänderder	5-KT025020008	25 mm ² , 200 mm, M8	10
Flachbänderder	5-KT025030008	25 mm ² , 300 mm, M8	10
Flachbänderder	5-KT025040008	25 mm ² , 400 mm, M8	10
Flachbänderder	5-KT025050008	25 mm ² , 500 mm, M8	10