

Schildträger, flach, Rahmen unten abgerundet, schwarz, für 2
Bezeichnungsschilder 17,5 mm x 27 mm, zum Schnappen

Produkt-Markenname	SIRIUS ACT
Produkt-Bezeichnung	Schildträger
Ausführung des Produkts	für Bezeichnungsschild 17,5 x 27 mm
Produkttyp-Bezeichnung	3SU1
Allgemeine technische Daten	
Schutzart IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Schutzart NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12
Schockfestigkeit für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373	Kategorie 1, Klasse B
Schwingfestigkeit für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373	Kategorie 1, Klasse B
RoHS-Richtlinie (Datum)	10/01/2014
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	70 ... -25 °C
• während Lagerung und Transport	80 ... -40 °C
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen	
Höhe	17,5 mm
Breite	27 mm
Zubehör	
Material des Zubehörs	Kunststoff
Form des Schildträgers	unten abgerundet
Farbe des Schildträgers	schwarz
Befestigungsart des Schilds	schnappen
Produktfunktion Unterlegschild beleuchtet	Nein
Approbationen/ Zertifikate	
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung



[Bestätigungen](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)



Prüfbescheinigungen	Marine / Schiffbau
---------------------	--------------------

Sonstige

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0BR10-0AA0>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU1900-0BR10-0AA0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU1900-0BR10-0AA0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0BR10-0AA0&lang=de



letzte Änderung:

29.03.2022 