



SIVACON, Dach, geschlossen, IP40, B: 400 mm, T: 800 mm, verzinkt

Ausführung			
Produkt-Markenname		SIVACON	
Produkt-Bezeichnung		Dach	
Ausführung des Produkts		geschlossen	
Ausführung der Oberfläche		verzinkt	
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung		Nein	
Schutzart und Schutzklasse			
Schutzart IP		IP40	
Eignung			
Eignung zur Verwendung / für Außengebrauch		Nein	
Produktdetails			
Produktbestandteil			
• Kabeleinführung		Nein	
• Lüftung		Nein	
Mechanischer Aufbau			
Breite		400 mm	
Tiefe		800 mm	
Material		Stahl	
allgemeine Produktzulassung		Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen
			Sonstige

[Bestätigungen](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)



[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[Sonstige](#)

Sonstige

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mifb=8MF1048-2UD10-0A>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MF1048-2UD10-0A>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MF1048-2UD10-0A

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



