



SammelschieneN-System, Zubehör Schienenmittenabstand 60mm N-/PE-Sammelschienenhalter für Schienen 12x 5 (10)-30x 5 (10) und 6x 6mm, Freiaufstellung oder Anbau an 8US1923-2AA01

Ausführung	
Produkt-Markenname	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Sammelschienenhalter
Ausführung des Produkts	N/PE
Betriebsspannung / bei AC / Bemessungswert	690 V
Eignung zur Verwendung	Flachschienen
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / für Cu-Leiter / mehrdrähtig	12 mm x 5 mm - 30 mm x 10 mm
Mechanischer Aufbau	
Schienenmittenabstand	60 mm
allgemeine Produktzulassung	



[Bestätigungen](#)



Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Marine / Schiffbau
UK-Konformitätserklärung	Sonstige	spezielle Prüfbescheinigungen
 EG-Konf.		 PRS  RINA

Sonstige
Bestätigungen Sonstige

Weitere Informationen
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...) http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge Industry Mall (Online-Bestellsystem) https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8US1923-1AA01 Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8US1923-1AA01

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8US1923-1AA01

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



