



Filtermatte, Ausschnitt: B: 125 mm, H: 125 mm, IP54, Güteklasse G3

Ausführung		
Produkt-Markenname	SIVACON	
Produkt-Bezeichnung	Filtermatte	
Ausführung des Produkts	Güteklasse G3	
Ausführung des Lüfters / Einschublüfter	Nein	
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Nein	
Allgemeine technische Daten		
Ausschnittbreite	125 mm	
Ausschnitthöhe	125 mm	
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP	IP54	
Produktdetails		
Produktbestandteil / Lüfter	Nein	
Mechanischer Aufbau		
Höhe	118 mm	
Breite	118 mm	
Einbauort	Schaltschrankseitenwände, -tür, vertikal	
Befestigungsart	Schnappbefestigung	
Befestigungsart		
• 19-Zoll Einbau	Nein	
• Wandmontage	Ja	
Nettogewicht	0,05 kg	
Material	Kunststoff	
Umgebungstemperatur / während Betrieb		
• minimal	-10 °C	
• maximal	55 °C	
Approbationen Zertifikate		
Referenzkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2	V	
allgemeine Produktzulassung		Sonstige

[Bestätigungen](#)



[Sonstige](#)

Weitere Informationen
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...) http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR6000-0AM25>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR6000-0AM25>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR6000-0AM25

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



