



Filtermatte, Ausschnitt: B: 177 mm, H: 177 mm, IP54, Güteklasse G3

Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Filtermatte
Ausführung des Produkts	Güteklasse G3
Ausführung des Lüfters / Einschublüfter	Nein
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Nein
Allgemeine technische Daten	
Ausschnittbreite	177 mm
Ausschnitthöhe	177 mm
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP54
Produktdetails	
Produktbestandteil / Lüfter	Nein
Mechanischer Aufbau	
Höhe	171 mm
Breite	171 mm
Einbauort	Schaltschrankseitenwände, -tür, vertikal
Befestigungsart	Schnappbefestigung
Befestigungsart	Nein
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 19-Zoll Einbau</li> <li>• Wandmontage</li> </ul>	Ja
Nettogewicht	0,05 kg
Material	Kunststoff
Umgebungstemperatur / während Betrieb	-10 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>• minimal</li> <li>• maximal</li> </ul>	55 °C
Approbationen Zertifikate	
Referenzkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2	V
<b>allgemeine Produktzulassung</b>	<b>Sonstige</b>

[Bestätigungen](#)



[Sonstige](#)

### Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)  
<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=8MR6000-0AM30>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR6000-0AM30>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=8MR6000-0AM30](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=8MR6000-0AM30)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



