



Austrittsfilter, Ausschnitt: B: 125 mm, H: 125 mm, RAL 7032, IP54

Ausführung			
Produkt-Markenname		SIVACON	
Produkt-Bezeichnung		Austrittsfilter	
Art der Lüftung		Entlüftung	
Ausführung des Lüfters / Einschublüfter		Nein	
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung		Nein	
Allgemeine technische Daten			
Ausschnittbreite		125 mm	
Ausschnitthöhe		125 mm	
Schutzart und Schutzklasse			
Schutzart IP		IP54	
Erscheinungsbild			
Farbe		kieselgrau	
Produktdetails			
Produktbestandteil / Lüfter		Nein	
Mechanischer Aufbau			
Höhe		148 mm	
Breite		148 mm	
Tiefe		28,5 mm	
Einbauort		Schaltschrankseitenwände, -tür	
Befestigungsart		Schnappbefestigung	
Befestigungsart			
• 19-Zoll Einbau		Nein	
• Wandmontage		Ja	
Nettogewicht		0,17 kg	
Material		Kunststoff	
Umgebungstemperatur / während Betrieb			
• minimal		-20 °C	
• maximal		65 °C	
Approbationen Zertifikate			
Referenzkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2		V	
allgemeine Produktzulassung		Konformitätserklärung	Sonstige

[Bestätigungen](#)



[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR6400-2GV25>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR6400-2GV25>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR6400-2GV25

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



