



Hilfsschalter seitlich anbaubar 2S Federzuganschluss für Leistungsschalter 3RV2

Allgemeine technische Daten		
Produkt-Markename		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Hilfsschalter seitlich
Ausführung des Produkts		Seitliche Hilfsschalter
Baugröße des Leistungsschalters		S00, S0, S2, S3
Schutzart IP frontseitig gemäß IEC 60529		IP20
Berührungsschutz frontseitig gemäß IEC 60529		fingersicher bei senkrechter Berührung von vorne
Umgebungstemperatur		
• während Lagerung	°C	-50 ... +80
• während Betrieb	°C	-20 ... +60
Hilfsstromkreis		
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte unverzögert schaltend		0
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte unverzögert schaltend		2
Anzahl der Wechsler der Hilfskontakte unverzögert schaltend		0
Betriebsstrom		
• der Hilfskontakte		
— bei AC-12		
— bei 24 V	A	10
— bei 230 V	A	10
— bei 400 V	A	10
— bei 690 V	A	10
— maximal	A	10
— bei AC-15		
— bei 24 V	A	6
— bei 230 V	A	4
— bei 400 V	A	3
— bei DC-13		
— bei 24 V	A	2
— bei 110 V	A	0,5
— bei 220 V	A	0,25
— bei 250 V	A	0,25
• bei AC-15 bei 690 V Bemessungswert	A	1
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen		
Befestigungsart		Steckbefestigung
Breite	mm	9,5
Höhe	mm	90
Tiefe	mm	68

Anschlüsse/ Klemmen		
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hilfs- und Steuerstromkreis		Federzuganschluss
<b>Art der anschließbaren Leiterquerschnitte</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• für Hilfskontakte <ul style="list-style-type: none"> <li>— eindrätig</li> <li>— feindrätig <ul style="list-style-type: none"> <li>— mit Aderendbearbeitung</li> <li>— ohne Aderendbearbeitung</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• bei AWG-Leitungen für Hilfskontakte</li> </ul>		2x (0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )  2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ) 2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ) 2x (20 ... 14)
Approbationen/ Zertifikate		
Eignungsnachweis		CE / UL / CSA / CCC
allgemeine Produktzulassung		






[Bestätigungen](#)




[KC](#)



Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Marine / Schiffbau
<a href="#">UK-Konformitätserklärung</a>  EG-Konf.	<a href="#">Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis</a>	<a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a>  ABS  BUREAU VERITAS

Marine / Schiffbau	Sonstige
 DNV  LRS  PRS  RINA  RMRS	<a href="#">Bestätigungen</a>

Sonstige	Railway
 VDE	<a href="#">Schwingen / Schocken</a> <a href="#">Bestätigungen</a>

Weitere Informationen
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...) <a href="https://www.siemens.de/ic10">https://www.siemens.de/ic10</a> Industry Mall (Online-Bestellsystem) <a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RV2901-2B">https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RV2901-2B</a> CAx-Online-Generator <a href="http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&amp;mlfb=3RV2901-2B">http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&amp;mlfb=3RV2901-2B</a> Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...) <a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RV2901-2B">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RV2901-2B</a> Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...) <a href="http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2901-2B&amp;lang=de">http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2901-2B&amp;lang=de</a>

